

PHILIPS

Amigo Fan Ceiling Light 60+25W

Lămpi cu ventilator de tavan

3000/4400/6500 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă;
telecomandă



8720169248762



Setarea ambianței dorite, la îndemâna dumneavoastră

Combinați lumina personalizabilă cu o adiere confortabilă prin intermediul lămpii Philips LED cu ventilator retractabil de tavan, care include o telecomandă.

Ușor de experimentat

- Utilizare pe tot parcursul anului
- Bucurați-vă de o briză confortabilă

Repere

Utilizare pe tot parcursul anului

Cu moduri de funcționare atât pentru vară, cât și pentru iarnă, veți obține cele mai bune setări pentru a circula aerul în spațiul locuit pe tot parcursul anului.

Bucurați-vă de o briză confortabilă

Aduceți o briză de pe insulă în orice cameră a casei dumneavoastră cu funcția Natural Breeze care oferă setări dinamice de viteză pentru ventilator.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de înținerire a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700-4000-6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 108

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Camera de zi, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu ventilator de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, Telecomandă

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 380 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.9

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 2,1 kg
- Înălțime totală: 142 mm
- Lungime totală: 577 mm
- Lățime totală: 577 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Diametru: 577 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 6500
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Alimentare de la re ea: AC 220-240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II - Dublu izolat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169248762
- Greutate netă: 2,1 kg
- Greutate brută: 3,4 kg
- Înăl ıme: 62 cm
- Lungime: 17 cm
- Lă ıme: 61,5 cm



Data apariției: 2026-06-20
Versiune: 0.338

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com