

PHILIPS

Bec cu filament
transparent 60 W A60 E27

LED

3000 K

840 lm

35000 h



8720169250390



Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Becurile LED Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile transparente, cu incandescență.

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 90 % a consumului de energie
- Bec cu durată mare de viață – De până la 50 ani

Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită

- LED clasic, cu sticlă

Repere

Reducere de până la 90 % a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Economisește instantaneu

peste 90 % din energie prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau halogen existente.

Bec cu durată mare de viață – De până la 50 ani



Cu o durată de viață de până la 50.000 ore, puteți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și vă puteți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 50 ani.

Design transparent, din sticlă

Aspectul pe care îl adorați, performanța la care vă așteptați. Design clasic, cu sticlă transparentă, ce reproduce lumina frumoasă și strălucitoare a becurilor tradiționale, pentru o integrare perfectă cu casa dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,4 cm
- Lățime: 6 cm

Design și finisaj

- Material: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 35.000 ore

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Flux luminos nominal: 840 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 830 | CCT of 3000K

Alte caracteristici

- Eficacitate: 210 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8720169250390
- EOC: 872016925039000
- Titlu produs: LED DISC CLA 60W A60 E27 3000K CL EELA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere: 4 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1543874

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169250390
- Greutate netă: 0,04 kg
- Greutate brută: 0,09 kg
- Înălțime: 12 cm
- Lungime: 6,6 cm
- Lățime: 6,6 cm

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,4 cm



Data apariției: 2025-02-11
Versiune: 0.308

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com