

# PHILIPS

Bec 75 W A60 E27

LED

2700 K

1055 lm

15000 h



8720169253841



## Bec cu LED de ultimă generație pentru locuință

Bec ultramodern cu LED, care oferă o soluție de iluminat general pentru activitățile dumneavoastră zilnice la interior. Veți economisi imediat costuri cu energia și veți reduce frecvența de înlocuire a becurilor, fără a face compromisuri în privința calității iluminatului.

### Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

### Alege o soluție de durată

- Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips.
- Nu conține mercur

# Repere

## Formă și dimensiuni similare cu cele ale becului standard cu incandescență



Datorită formei sale frumos proiectate și dimensiunilor familiare, acest bec cu LED standard oferă iluminat contemporan și economii de energie.

Înlocuitorul durabil perfect pentru becurile tradiționale standard, cu incandescență. Brad, revizuieste din nou acest text pentru toate acestea. Nu sună bine.

## Nu există radiații ultraviolete sau infraroșii

Fasciculul de lumină nu conține radiații infraroșii, ceea ce înseamnă că nu este radiată căldură și faptul că nu există lumină ultravioletă înseamnă că țesătura și articolele aflate sub aceasta nu se estompează.

## Nu conțin mercur



Absența mercurului permite eliminarea deșeurilor nepericuloase, așadar această caracteristică oferă o modalitate simplă de a-ți face spațiul actual mai sustenabil.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 180
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 1055 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 105

## Diverse

- EyeComfort: Nu

## Informații ambalaj

- EAN: 8720169253841
- EOC: 872016925384100
- Titlu produs: LED 75W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.54
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 75
- Putere: 10
- Consum de energie kWh/1000 h: 10

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 108 mm
- Lungime totală: 108 mm
- Lățime totală: 60 mm

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC – produs: 8720169253841
- Greutate netă: 0,03 kg
- Greutate brută: 0,04 kg
- Înălțime: 13,8 cm
- Lungime: 6,2 cm
- Lățime: 6,2 cm



Data apariției: 2026-07-01  
Versiune: 0.342

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)