

# PHILIPS

## Lampă de perete Bustan 3,8 W

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

4000 K

Antracit

Rezistent la apă



8720169257276



## Bucura i-vă de o grădină frumoasă prin intermediul luminii, într- un mod sustenabil

Luminile pentru exterior Philips Bustan ultra-eficiente utilizează o nouă tehnologie inovatoare pentru a reduce emisiile de carbon, risipa de materiale și consumul de energie. Cu o durată de viață uimitoare de 50.000 de ore, aceste lumini durează de peste două ori mai mult decât echivalentele pentru exterior cu LED de la Philips și utilizează cu 50 % mai puțin energie, exact ceea ce este necesar pentru o planetă mai durabilă.

### Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 50.000 ore
- Ultraeficient
- Economie de până la 80% din energie

### Lumină cu LED-uri avansate

- Garanție de 5 ani pentru sistemul LED

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

8720169257276

**Caracteristici speciale**

- Lumină puternică

**Lumină de înaltă calitate**

- Lumină albă rece 4000 K


Repere

### Durată de viață mare, de până la 50.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 50.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la înlocuirea anilor de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

### Ultraeficient



Consumă cu cel puțin 50% mai puțin energie în comparație cu lămpile LED standard echivalente de la Philips.

### Economie de până la 80% din energie



Luminile LED economisesc până la 80% din energie în comparație cu iluminatul convențional cu același flux luminos. Economii încep chiar din momentul în care cumpărați o lampă cu LED Philips. Pentru fiecare sursă de lumină înlocuită cu lumină LED veți vedea imediat beneficiile pe factură.

### Garanie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani oferită pentru acest corp de iluminat, Philips oferă și o garanție de 5 ani pentru sistemul LED (modulul LED și balastul).

### IP44 – rezistență la intemperii




Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

### Lumină puternică

Acest corp de iluminat Philips de exterior oferă o lumină puternică. Un fascicul luminos care să vă lumineze grădina sau terasa.

### Lumină albă rece 4000 K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină albă rece la 4000 K.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Metal

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 50.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Inovații LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

## Consum de energie

- Putere: 4,3

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,52 kg
- Înălțime totală: 90 mm
- Lungime totală: 220 mm
- Lățime totală: 80 mm

## Service

- Garanție: 5 ani

## Specificatii tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 800
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă rece
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: B
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169257276
- Greutate netă: 0,52 kg
- Greutate brută: 0,56 kg
- Înălțime: 22,5 cm
- Lungime: 8,5 cm
- Lățime: 9,9 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.336

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)