

# PHILIPS

Lampă de perete  
Camill 1,4 W

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

3000 K

Negru

Senzor; solară; rezistentă la apă



8720169263932



## Cea mai eficientă dintre lămpile noastre cu LED de până acum

Oferi i peretelui dvs. de exterior un aspect de patrimoniu, cu ajutorul lămpii de perete cu LED-uri negre Philips pentru exterior. Lumina sa difuză și strălucitoare este, de asemenea, ideală pentru a vă ilumina intrarea din fa ă. Designul său retro este o modalitate elegantă de a vă bucura de momentele în aer liber.

### Instalare simplă

- Nu este necesară cablarea

### Solu ii de iluminat durabile

- Durată de via ă mare, de până la 50.000 ore
- Sistem solar ultraeficient

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezisten ă la intemperii

### Caracteristici speciale

- Lampă cu dublă luminozitate
- Senzor de mișcare și de trecere de la apus la răsărit integrat

### Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă strălucitoare 3000 K

# Repere

## Nu este necesară cablarea




Această lampă este alimentată în întregime de energie solară. Nu este nevoie de cabluri, ceea ce face ca aceste lămpi să fie ușor de poziționat și re-poziționat oriunde în grădina dvs. sau în altă zonă exterioară.

## Durată de viață mare, de până la 50.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 50.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

## Sistem solar ultraeficient



Cu sistemul solar ultraeficient Philips, aceste corpuri de iluminat oferă lumină timp de până la 35 de ore cu o baterie complet încărcată. Bucurați-vă de lumină puternică toată noaptea sau chiar și în condiții meteo nefavorabile sau înnorate.

## IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

## Lampă cu dublă luminozitate


Creați o atmosferă flexibilă și atrăgătoare cu funcția de dublă luminozitate. Lumina se estompează când este inactivă și se luminează automat atunci când sunt prezenți oameni, oferind nivelul potrivit de lumină ori de câte ori aveți nevoie.

## Senzor de mișcare și de trecere de la apus la răsărit integrat



Cu un senzor de mișcare încorporat, aceste lumini vă întâmpină automat atunci când vă întoarceți acasă după lăsarea întinericului sau se aprind la sosirea vizitatorilor. Funcția unică de trecere de la apus la răsărit aprinde automat luminile atunci când se întunecă afară – perfect pentru seriile lungi de vară sau pentru a vă asigura siguranța.

## Lumină albă strălucitoare 3000 K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină albă strălucitoare la 3000 K.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 50.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Da
- Energie solară: Da
- Lumină caldă albă: Nu
- Piesă centrală: Nu

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Inovații LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Senzor, Solar, Rezistent la apă

## Consum de energie

- Putere: 1,4

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,48 kg
- Înălțime totală: 205 mm
- Lungime totală: 190 mm
- Lățime totală: 140 mm

## Service

- Garanție: 5 ani

## Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 250
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă
- Alimentare de la rețea: 4 V
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169263932
- Greutate netă: 0,48 kg
- Greutate brută: 0,7 kg
- Înălțime: 24 cm
- Lungime: 16,5 cm
- Lățime: 15 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.300

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)