

# PHILIPS

Lampă de perete  
Vynce 1,5 W

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

2700 K

Negru

Senzor; solară; rezistentă la apă



8720169265622



## Bucura i-vă de o grădină frumoasă prin intermediul luminii, într- un mod sustenabil

Lampa de perete Philips Vynce este o lampă solară fiabilă, mai rezistentă, care reduce consumul de energie și susține durabilitatea.

### Instalare simplă

- Nu este necesară cablarea

### Soluții de iluminat durabile

- Energie solară

### Lumină cu LED-uri avansate

- Lampă LED de înaltă calitate

### Calitate premium

- Material de înaltă calitate

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii


### Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă caldă 2700K

# Repere

**Nu este necesară cablarea**

Această lampă este alimentată în întregime de energie solară. Nu este nevoie de cabluri, ceea ce face ca aceste lămpi să fie ușor de poziționat și re-poziționat oriunde în grădina dvs. sau în altă zonă exterioară.

**Energie solară**

Corpurile de iluminat Philips Solar sunt concepute pentru a profita la maximum de energia solară, pentru lumină care durează mai mult. Fără consum electric, vă ajută să reduceți valoarea facturilor de electricitate și să protejeți mediul înconjurător.

**Lampă LED de înaltă calitate**


Aceste lămpi LED folosesc o tehnologie unică dezvoltată de Philips. Acestea se aprind instantaneu și produc o lumină optimă care scoate în evidență culorile vii din grădina dvs.

**Material de înaltă calitate**

Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și este indiferent de condițiile meteorologice.

**IP44 – rezistență la intemperii**

Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

**Lumină albă caldă 2700K**

Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Da
- Piesă centrală: Nu

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: De la apus până la răsărit, Solar, Rezistent la apă

## Consum de energie

- Putere: 1,5

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,272 kg
- Înălțime totală: 46 mm
- Lungime totală: 141 mm
- Lățime totală: 112 mm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 200
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la rețea: 3.3 V
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169265622
- Greutate netă: 0,27 kg
- Greutate brută: 0,31 kg
- Înălțime: 14 cm
- Lungime: 5,4 cm
- Lățime: 11,7 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.325

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)