

# PHILIPS


Lampă de perete  
zonală 1,3 W

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

3000 K

Negru

Senzor; solară; rezistentă la apă



8720169265745



## Bucura i-vă de o grădină frumoasă prin intermediul luminii, într- un mod sustenabil

Philips a dezvoltat o lampă solară cu LED ultra-eficientă care folosește o nouă tehnologie pentru a reduce emisiile de carbon, risipa de materiale și consumul de energie. Cu o durată de viață uimitoare de 50.000 de ore, durează de peste 5 ori mai mult decât lămpile pentru exterior echivalente Philips LED. Exact ceea ce este necesar pentru o planetă mai durabilă.

### Instalare simplă

- Nu este necesară cablarea

### Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 50.000 ore
- Sistem solar ultraeficient

### Lumină cu LED-uri avansate

- Lampă LED de înaltă calitate

### Caracteristici speciale

- Lampă cu dublă luminozitate

# Repere

## Nu este necesară cablarea




Această lampă este alimentată în întregime de energie solară. Nu este nevoie de cabluri, ceea ce face ca aceste lămpi să fie ușor de poziționat și re-poziționat oriunde în grădina dvs. sau în altă zonă exterioară.

## Durată de viață mare, de până la 50.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 50.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

## Sistem solar ultraeficient



Cu sistemul solar ultraeficient Philips, aceste corpuri de iluminat oferă lumină timp de până la 25 de ore cu o baterie complet încărcată. Bucurați-vă de lumină puternică toată noaptea sau chiar și în condiții meteo nefavorabile sau înnorate.

## Lampă LED de înaltă calitate



Aceste lămpi LED folosesc o tehnologie unică dezvoltată de Philips. Acestea se aprind instantaneu și produc o lumină optimă care scoate în evidență culorile vii din grădina dvs.

## Lampă cu dublă luminozitate

Creați o ambianță flexibilă și atrăgătoare cu funcția de dublă luminozitate. Lumina se estompează când este inactivă și se luminează automat atunci când sunt prezenți oameni, oferind nivelul potrivit de lumină ori de câte ori aveți nevoie.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 50.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

### Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Da
- Energie solară: Da
- Lumină caldă albă: Nu
- Piesă centrală: Nu

### Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

### Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K

### Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Inovații LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Senzor, Solar, Rezistent la apă

### Consum de energie

- Putere: 1,3

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,65 kg
- Înălțime totală: 135 mm
- Lungime totală: 206 mm
- Lățime totală: 160 mm

### Service

- Garanție: 5 ani

### Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 250/25
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă
- Alimentare de la rețea: 4 V
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169265745
- Greutate netă: 0,65 kg
- Greutate brută: 0,75 kg
- Înălțime: 21,4 cm
- Lungime: 14,2 cm
- Lățime: 16,7 cm

