

PHILIPS

Lampă de perete Kylis
25 W GU10 fără bec

Corpuri de iluminat pentru
exterior

Fără bec

Negru

Rezistent la apă



8720169266551



Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

Această lampă de exterior este proiectată înând cont de cele mai recente tendin e și stiluri de via ă pentru a crea ambian a pe care v-a i dorit-o întotdeauna.

Ușor de utilizat

- Becul nu este inclus

Aduce i designul în grădina dvs.

- Alege i corpurile de perete pentru exterior

Calitate premium

- Material de înaltă calitate

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezisten ă la intemperii

Repere

Becul nu este inclus

Acest corp de iluminat nu este echipat cu bec, ceea ce îți permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferințelor tale personale. Un bec LED Philips îți va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

Alege și corpurile de perete pentru exterior

Valorifică și la maximum spațiul exterior cu această lampă de perete, perfectă pentru montaj în apropierea ușii de la intrare sau pe suprafața pereților terasei.

Material de înaltă calitate



Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și este indiferent de condițiile meteorologice.

IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină caldă albă: Nu
- Piesă centrală: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,45 kg
- Înălțime totală: 118 mm
- Lungime totală: 90 mm
- Lățime totală: 78 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la re ea: 220 – 240 V
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: nu se aplică
- Soclu/fasung: GU10
- Putere maximă a becului de înlocuire: 25
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169266551
- Greutate netă: 0,45 kg
- Greutate brută: 0,5 kg
- Înăl ıme: 13 cm
- Lungime: 8,5 cm
- Lă ıme: 10 cm



Data apariției: 2026-05-30
Versiune: 0.303

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com