

PHILIPS

Spoturi/pivoturi încastate
în sol Spore 1 W

Corpuri de iluminat pentru
exterior

2700 K

Argintiu

Tensiune joasă; rezistentă la
apă



8720169269279



Lampă de grădină pe care o conectezi pur și simplu și apoi o utilizezi

Familia Philips GardenLink de joasă tensiune oferă o gamă de corpuri de iluminat pentru exterior pe care le poți instala singuri cu ușurință și în siguranță. Poți conecta mai multe corpuri de iluminat la o singură sursă de alimentare și o poți conecta la o priză standard, apoi poți adăuga cu ușurință corpuri de iluminat suplimentare sau le poți repositiona oricând dorești. Cablarea este simplă, iar tensiunea joasă înseamnă că nu există niciun pericol de vătămare pentru dvs., copiii dvs. sau animalele de companie.

Ușor de utilizat

- Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesoriile GardenLink
- Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

Sigură în utilizare

- Siguranță suplimentară cu tensiune joasă de 24 V

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață îndelungată, de până la 20.000 ore

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP67 – rezistență la intemperii

8720169269279

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă caldă 2700K

Repere

Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesoriile GardenLink

Fiecare corp de iluminat GardenLink oferă același conector Twist & Lock pentru instalare și conectare ușoare. Puteți repozitiona corpurile de iluminat și accesoriile pe măsură ce nevoile dvs. pentru iluminarea exterioară se schimbă, adăugând lumină în fiecare col al grădinii dvs.

Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

Instalare și conectare super ușoară cu conectorii Twist & Lock ai produsului. Pur și simplu conectați lămpile și bucurați-vă!

Siguranță suplimentară cu tensiune joasă de 24 V

Lămpile de joasă tensiune (24V) pot fi instalate în siguranță fără risc de electrocutare - nu este nevoie de electrician profesionist.

Durată de viață îndelungată, de până la 20.000 ore




Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 20.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

IP67 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP67 indică faptul că este proiectată cu protecție împotriva scufundării temporare și că este ideală pentru iluminatul aleilor și al căilor de acces auto. Puteți chiar să treceți cu mașina peste aceasta.

Lumină albă caldă 2700K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Argintiu
- Material: Metal

Rezistență

- Durată de viață nominală: 20.000

Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirec ionale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 65
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi/pivoturi încastrate în sol
- Caracteristici suplimentare: Tensiune joasă, Rezistent la apă

Consum de energie

- Putere: 1

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,17 kg
- Înăl ime totală: 60 mm
- Lungime totală: 40 mm
- Lă ime totală: 40 mm
- Decupaj pentru lumini încastrate: 3.5 cm x 3.5 cm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 120
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la re ea: 24 V DC
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: E
- Cod IP: IP67
- Clasa de protec ie: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169269279
- Greutate netă: 0,17 kg
- Greutate brută: 0,21 kg
- Înăl ime: 20,2 cm
- Lungime: 7,7 cm
- Lă ime: 7,7 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.321

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com