

PHILIPS

Cablu prelungitor

Corpuri de iluminat pentru exterior

GardenLink

Negru

Tensiune joasă; rezistentă la apă



8720169269330



Lampă de grădină pe care o conectați pur și simplu și apoi o utilizați

Familia Philips GardenLink de joasă tensiune oferă o gamă de corpuri de iluminat pentru exterior pe care le puteți instala singuri cu ușurință și în siguranță. Puteți conecta mai multe corpuri de iluminat la o singură sursă de alimentare și o puteți conecta la o priză standard, apoi puteți adăuga cu ușurință corpuri de iluminat suplimentare sau le puteți repositiona oricând doriți. Cablarea este simplă, iar tensiunea joasă înseamnă că nu există niciun pericol de vătămare pentru dvs., copiii dvs. sau animalele de companie.

Ușor de utilizat

- Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesoriile GardenLink
- Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

Sigură în utilizare

- Siguranță suplimentară cu tensiune joasă de 24 V

Calitate premium

- Material de înaltă calitate

Repere

Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesoriile GardenLink

Fiecare corp de iluminat GardenLink oferă același conector Twist & Lock pentru instalare și conectare ușoare. Puteți repozitiona corpurile de iluminat și accesoriile pe măsură ce nevoile dvs. pentru iluminarea exterioară se schimbă, adăugând lumină în fiecare col al grădinii dvs.

Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

Instalare și conectare super ușoară cu conectorii Twist & Lock ai produsului. Pur și simplu conectați lămpile și bucurați-vă!

Siguranță suplimentară cu tensiune joasă de 24 V

Lămpile de joasă tensiune (24V) pot fi instalate în siguranță fără risc de electrocutare - nu este nevoie de electrician profesionist.

Material de înaltă calitate

Acest cablu prelungitor Philips GardenLink este realizat din materiale de calitate superioară. Acestea asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și este indiferent de condițiile meteorologice.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: PVC

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Accesorii
- Caracteristici suplimentare: Tensiune joasă, Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,206 kg
- Înălțime totală: 20 mm
- Lungime totală: 5.000 mm
- Lățime totală: 20 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Tehnologie bec: Nu se aplică
- Instalare de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP67
- Clasa de protecție: Indisponibil

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169269330
- Greutate netă: 0,21 kg
- Greutate brută: 0,23 kg
- Înălțime: 13,7 cm
- Lungime: 5,2 cm
- Lățime: 9,2 cm



Data apariției: 2026-06-24
Versiune: 0.321

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com