

PHILIPS

Lampă de perete
Grits 1,5 W

Corpuri de iluminat pentru
exterior

2700 K

Negru

Tensiune joasă; rezistentă la
apă



8720169269439



Lampă de grădină pe care o conectați pur și simplu și apoi o utilizați

Familia Philips GardenLink de joasă tensiune oferă o gamă de corpuri de iluminat pentru exterior pe care le puteți instala singuri cu ușurință și în siguranță. Puteți conecta mai multe corpuri de iluminat la o singură sursă de alimentare și o puteți conecta la o priză standard, apoi puteți adăuga cu ușurință corpuri de iluminat suplimentare sau le puteți repositiona oricând doriți. Cablarea este simplă, iar tensiunea joasă înseamnă că nu există niciun pericol de vătămare pentru dvs., copiii dvs. sau animalele de companie.

Ușor de utilizat

- Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesoriile GardenLink
- Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

Sigură în utilizare

- Siguranță suplimentară cu tensiune joasă de 24 V

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață îndelungată, de până la 20.000 ore

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă caldă 2700K

Repere

Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesoriile GardenLink

Fiecare corp de iluminat GardenLink oferă același conector Twist & Lock pentru instalare și conectare ușoare. Puteți repositiona corpurile de iluminat și accesoriile pe măsură ce nevoile dvs. pentru iluminarea exterioară se schimbă, adăugând lumină în fiecare colț al grădinii dvs.

Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

Instalare și conectare super ușoară cu conectorii Twist & Lock ai produsului. Pur și simplu conectați lămpile și bucurați-vă!

Siguranță suplimentară cu tensiune joasă de 24 V


Lămpile de joasă tensiune (24V) pot fi instalate în siguranță fără risc de electrocutare - nu este nevoie de electrician profesionist.

Durată de viață îndelungată, de până la 20.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 20.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

Lumină albă caldă 2700K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată de viață nominală: 20.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 70
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- Caracteristici suplimentare: Tensiune joasă, Rezistent la apă

Consum de energie

- Putere: 1,5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,12 kg
- Înălțime totală: 110 mm
- Lungime totală: 110 mm
- Lățime totală: 80 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 180lm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la rețea: 220 – 240 V
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: E
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169269439
- Greutate netă: 1,12 kg
- Greutate brută: 1,36 kg
- Înălțime: 15,7 cm
- Lungime: 11,4 cm
- Lățime: 35 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.285

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com