

# PHILIPS

## Lumină portabilă Alula 1,2 W

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

3000 K

Negru

Culori RGB; solară; rezistentă la  
apă



8720169296503



## Ilumina i-vă grădina si terasa

Acest corp de iluminat portabil solar Philips Alula are 3 moduri de setare a luminii în 1. Printr-o simplă lovire sau atingere, vă pute i bucura de două niveluri de luminozitate sau de modul petrecere RGB.

### **Solu ii de iluminat durabile**

- Durată de via ă mare, de până la 15.000 ore

### **Lumină cu LED-uri avansate**

- Lampă LED de înaltă calitate

### **Calitate premium**

- Material de înaltă calitate

### **Proiectate pentru utilizare în exterior**

- IP44 – rezisten ă la intemperii

# Repere

**Durată de viață mare, de până la 15.000 ore**



Lumină LED fiabilă, de înaltă calitate, care durează până la 15.000 de ore. Puteți sta liniștit știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, având în același timp lumina ambientală perfectă în casă.

**Lampă LED de înaltă calitate**



Aceste lămpi LED folosesc o tehnologie unică dezvoltată de Philips. Acestea se aprind instantaneu și produc o lumină optimă care scoate în evidență culorile vii din grădina dvs.

**Material de înaltă calitate**



Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și este indiferent de condițiile meteorologice.

**IP44 – rezistență la intemperii**



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

### Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Da
- Piesă centrală: Da

### Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 120
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K

### Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi portabile
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Culori RGB, Solar, Rezistent la apă

### Consum de energie

- Putere: 1,2

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,362 kg
- Înălțime totală: 150 mm
- Lungime totală: 130 mm
- Lățime totală: 120 mm

### Service

- Garanție: 1 an(i)

### Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 80/20
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: 3000
- Alimentare de la rețea: 5, DC 4
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169296503
- Greutate netă: 0,36 kg
- Greutate brută: 0,44 kg
- Înălțime: 12 cm
- Lungime: 14 cm
- Lățime: 15 cm

