

PHILIPS


Lampă de perete Rover

Lămpi de perete

2700 K

Alamă

ClickFix; rezistent la apă



8720169299375



Lampă elegantă cu LED, proiectată pentru baie dvs.

Philips oferă lămpi pentru oglindă pentru toate nevoile de iluminat ale băii dvs. Lămpile noastre pentru oglindă sunt proiectate să funcționeze în condiții de umezeală, cu protecție împotriva stropirii cu apă. Lumină LED albă, caldă și plăcută pentru ochii dvs. Montare în patru pași simpli cu sistemul patentat de instalare Philips ClickFix. Fabricate din materiale robuste, selectate pentru durabilitate și atractivitate vizuală.

Instalare simplă

- Montare ușoară ClickFix

Potriveți-vă stilul interior

- coordonat perfect cu alte lămpi de baie Philips

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață îndelungată, de până la 25.000 ore

Stare de bine în baie dvs. cu lumină de calitate ridicată

- A vedea bine este esențial în baie



Lumină de înaltă calitate

- EyeComfort – lumină confortabilă, plăcută ochilor

Siguranță

- Rezistență la umezeală

Rezistență

- Calitate durabilă, chiar și după ani de zile

Repere

Montare ușoară ClickFix

Instalați în patru pași simpli cu sistemul patentat de instalare Philips ClickFix. Instalați ușor spotul luminos singuri. Pur și simplu montați suportul pe tavan, conectați firele, apoi faceți clic și fixați lumina dintr-o singură mișcare.

Portofoliu extins de iluminat pentru baie

Philips oferă lămpi pentru oglindă și spoturi de tavan pentru toate nevoile de iluminat ale băii dvs.

Durată de viață îndelungată, de până la 25.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 25.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina ambientală perfectă în casa dvs.

A vedea bine este esențial

A vedea bine este esențial pentru rezultate bune la oglindă, de aceea fiecare lampă este prevăzută cu o sursă de lumină de calitate ridicată pentru îngrijire cu încredere. Gama de surse de iluminat pentru baie utilizează cea mai recentă tehnologie de economisire a energiei pentru lumină de bună calitate, care asigură un iluminat foarte bun, fără a fi agresiv.

EyeComfort – lumină confortabilă, plăcută ochilor



Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpăirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Acest corp de iluminat LED Philips nu numai că oferă o lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu.

Rezistență la umezeală

Rezistența la umezeală vă permite să utilizați cu încredere acest produs în băi, în bucătării, pe balcoane și în alte spații în care umezeala trebuie luată în considerare.

Durabilă și rezistentă

Fabricată din materiale robuste, selectate pentru durabilitate și atractivitate vizuală. Construită pentru performanțe durabile. Instalați-o și uitați-o până la sfârșitul duratei sale de viață utile îndelungate – fără bătăi de cap cu înlocuirea. Materialele de înaltă calitate beneficiază de calcule UV, rezistență la temperatură ridicată și alte teste de rezistență pentru a asigura durabilitatea

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alamă
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 25.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Montare click!FIX: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 146 lm/W

Diverse

- Concepută special pentru: Baie, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: ClickFix, Rezistent la apă

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 37 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Consum de curent: 5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,29 kg
- Înălțime totală: 70 mm
- Lungime totală: 440 mm
- Lățime totală: 50 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 730
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: D
- Cod IP: IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile și protejat împotriva împrăscării
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169299375
- Greutate netă: 0,28 kg
- Greutate brută: 0,36 kg
- Înălțime: 46 cm
- Lungime: 7 cm
- Lățime: 9 cm



Data apariției: 2025-08-30
Versiune: 0.295

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com