

PHILIPS


Capsulă 20 W
capsulă G4

LED

2700 K

200 lm

15000 h



8720169300491



Bucura i-vă de lumină albă caldă cu LED

Becurile LED Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 80% a consumului de energie

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Repere

**Adevărata lumină albă caldă,
asemănătoare luminii incandescente**



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuinței.

**Reducere de până la 80% a
consumului de energie**



Bucurați-vă de economiile la energie oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea ce privește calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 80% prin înlocuirea becurilor cu

incandescente sau cu halogen existente

Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Becul LED de la Philips pentru activități zilnice este perfect pentru necesitățile dvs. de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performanță la care vă așteptați de la LED-urile Philips, la un preț accesibil.

Specificații

General

- Adecvat pentru iluminat de accent: Nu

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Capsulă nedirecțională
- Soclu: G4
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Plastic transparent

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +45 °C
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 200 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700
- Flux luminos: 200 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 117

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Marcaj CE: Da
- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8720169300491
- EOC: 872016930049100
- Titlu produs: LED 20W G4 WW 12V ND micro SRT6

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.5

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC Electronic 12 V
- Putere echivalentă: 20
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Putere: 1,7
- Consum de energie kWh/1000 h: 2

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 37,5 mm
- Lungime totală: 37,5 mm
- Lățime totală: 9,5 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: -
- Diametru: 9,5 mm
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1879160
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pălpâire (PstLM): 1
- Baza elementului de fixare: G4

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169300491
- Greutate netă: 0 kg
- Greutate brută: 0,01 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 2,5 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-06-10
 Versiune: 0.215

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com