

PHILIPS

Capsulă 20 W
capsulă G4

LED

2700 K

210 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8720169300576



Bucurați-vă de lumină albă caldă cu LED

Becurile LED Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 80% a consumului de energie

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Repere

**Adevărata lumină albă caldă,
asemănătoare luminii incandescente**



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuinței.

**Reducere de până la 80% a
consumului de energie**



Bucurați-vă de economiile la energie oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea ce privește calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 80% prin înlocuirea becurilor cu

incandescență sau cu halogen existente

Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Becul LED de la Philips pentru activități cotidiene este perfect pentru necesitățile dvs. de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performanța la care vă așteptați de la LED-urile Philips, la un preț accesibil.

Specificații

null

- Adecvat pentru iluminat de accent: Nu

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Capsulă nedirecțională
- Soclu: G4
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +45 °C
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 210 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700 K
- Flux luminos: 210 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 100 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Marcaj CE: Da
- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8720169300576
- EOC: 872016930057600
- Titlu produs: LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.9

Consum de energie

- Factor de putere: 0.9
- Tensiune: AC Electronic 12 V
- Putere echivalentă: 20 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Consum de curent: 2,1 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 3

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 40 mm
- Lungime totală: 40 mm
- Lățime totală: 15 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: –
- Diametru: 15 mm
- Număr de înregistrare EPREL: 1879162
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Numai cu anumite variatoare
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Baza elementului de fixare: G4
- poate fi folosit în corpuri de iluminat închise: No



Data apariției: 2025-09-13
Versiune: 0.216

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com