

PHILIPS

Capsulă 25 W G9
G9

LED

3000 K

220 lm

15000 h



8720169301658



Un fascicul familiar întâlnește un design inovator

Această capsulă LED cu tensiune de alimentare oferă o lumină strălucitoare, albă, de jur împrejur.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale capsulelor cu halogen

Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

Repere

Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Înlocuiește capsulele cu halogen



Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, această capsulă cu LED oferă un iluminat contemporan. Este înlocuitorul perfect și durabil al capsulelor cu halogen tradiționale.

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Specificații

null

- Adecvat pentru iluminat de accent: Nu

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Glob nedirecțional
- Soclu: G9
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +45 °C
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 320 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Flux luminos nominal: 220 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 3000 K
- Flux luminos: 220 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 115 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Marcaj CE: Da
- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8720169301658
- EOC: 872016930165800
- Titlu produs: LED 25W G9 WH ND SRT6

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.5

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 25 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E
- Consum de curent: 1,9 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 2

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 43 mm
- Lungime totală: 43 mm
- Lățime totală: 14 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Număr de înregistrare EPREL: 1932587
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Baza elementului de fixare: G9
- poate fi folosit în corpuri de iluminat închise: No



Data apariției: 2025-09-13
Versiune: 0.275

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com