

PHILIPS

Spot 60 W R7S R7S

LED

4000 K

1000 lm

15000 h



8720169301917



Lumină strălucitoare LED, de o calitate excelentă

Această lampă inovatoare liniară cu LED este înlocuitorul perfect al lămpilor cu halogen R7S, depășindu-le cu mult în materie de eficiență energetică.

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă, rece

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale tuburilor cu halogen

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 80% a consumului de energie

Repere

Lumină albă, rece



Acest bec are o temperatură de culoare de 4000 K, oferind o lumină rece, proaspătă și clară.

Înlocuiește tuburile cu halogen



Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, acest tub cu LED pentru iluminat modern standard este înlocuitorul perfect și durabil al tuburilor cu halogen tradiționale.

Reducere de până la 80% a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile la energie oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea ce privește calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 80% prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau cu halogen existente

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector nedirecțional
- Soclu: R7s
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Plastic transparent

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 300 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 1000 lm
- Randament luminos (nominal) (nom.): 142 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Informații ambalaj

- EAN: 8720169301917
- EOC: 872016930191700
- Titlu produs: LED 60W R7S 78mm CW ND 1PF SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D
- Consum de curent: 7 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 7

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 78 mm
- Lungime totală: 78 mm
- Lățime totală: 28 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Număr de înregistrare EPREL: 1932589

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169301917
- Greutate netă: 0,04 kg
- Greutate brută: 0,06 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 3 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2025-09-20
Versiune: 0.268

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com