

# PHILIPS

Spot 100 W R7S R7S

LED


3000

1521 lm

15000



8720169301979



## Lumină strălucitoare LED, de o calitate excelentă

Această lampă inovatoare liniară cu LED este înlocuitorul perfect al lămpilor cu halogen R7S, depășindu-le cu mult în materie de eficiență energetică.

### Lumină de înaltă calitate

- Lumină rece, energizantă

### Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale tuburilor cu halogen

### Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 80% a consumului de energie

# Repere

## 3500 K [Lămpi LED]



Acest bec are o temperatură de culoare de 3500 K, oferind o lumină rece, energizantă, perfectă pentru crearea unei ambianțe primitoare, în care să vă invitați prietenii sau să vă relaxați cu o carte.

## Înlocuiește tuburile cu halogen



Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, acest tub cu LED pentru iluminat modern standard este înlocuitorul perfect și durabil al tuburilor cu halogen tradiționale.

## Reducere de până la 80% a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile la energie oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea ce privește calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 80% prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau cu halogen existente

# Specificații

## General

- Adecvat pentru iluminat de accent: Nu

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector nedirecțional
- Soclu: R7s
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Plastic transparent

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +45 °C
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Garanție

- Perioadă de garanție: 2 ani

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 300
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Flux luminos nominal: 1521 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 3000
- Flux luminos: 1.521 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 132

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

## Alte caracteristici

- Marcaj CE: Da
- În conformitate cu RoHS: Da

**Informații ambalaj**

- EAN: 8720169301979
- EOC: 872016930197900
- Titlu produs: LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4

**Putere**

- Factor de putere (fracție): 0.5

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 100
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E
- Putere: 11,5
- Consum de energie kWh/1000 h: 12

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime totală: 78 mm
- Lungime totală: 78 mm
- Lățime totală: 28 mm

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1880096
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Baza elementului de fixare: R7s

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC – produs: 8720169301979
- Greutate netă: 0,07 kg
- Greutate brută: 0,08 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 3 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-07-01  
Versiune: 0.195

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)