

# PHILIPS

Bec LED inteligent A60,  
soclu E27, 806 lm

LED Intelligent

Lumină albă ajustabilă

Estompare

Autom inteligente

Controla i prin intermediul  
aplica iei sau al vocii



8720169302990



## Sporește inteligen a iluminatului

Bucură-te de control deplin asupra iluminatului cu lumina albă reglabilă pe care o poți regla fără efort de la tonuri reci, care sporesc concentrarea (6500 K), la nuanțe calde și relaxante (2700 K). Reglează fin luminozitatea de la intensitatea maximă până la numai 1%, pentru a crea ambianță perfectă pentru orice activitate, iar automatizările integrate îți ajută luminile să-ți urmărească rutina zilnică.

### Control inteligent

- Connected by WIZ
- Control inteligent

### Caracteristici inteligente

- Detectare a mișcării SpaceSense
- Autom inteligente

### Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

### Moduri de iluminat

- Lumină albă ajustabilă
- Estompare

# Repere

## Connected by WiZ

Complet compatibil cu toate produsele Connected by WiZ. Folosește aplicația WiZ pentru a configura și debloca beneficiile iluminatului inteligent.

## Control inteligent

Controlează luminile prin aplicația WiZ, accesoriile sau comenzile vocale prin asistentul pentru locuință inteligentă; compatibil cu Matter pentru utilizarea cu Alexa, Google Home și Apple Home.

## Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

## Autom inteligente

Programează-ți luminile să se sincronizeze cu programul tău obișnuit, aprinzându-se automat la trezire sau stingându-se când nu e nimeni acasă, pentru a economisi energie.

## Certificare Matter



Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

## Lumină albă ajustabilă

Reglează cu ușurință trecând de la nuanțe reci, albastrii, care sporesc vizibilitatea și concentrarea, la tonuri calde și delicate, pentru relaxare seara (CCT 2700 K – 6500 K).

## Estompare

Scazi cu ușurință intensitatea luminii de la nivelul maxim la 1%, pentru a obține nivelul de lumină potrivit pentru orice ai face.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: A60
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Dimensiunile becului

- Greutate: 0,05 kg

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 25.000

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Selectivitate culoare: Da
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Da
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

### Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700/6500
- Categorie culoare lumină: Alb variabil
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Randament luminos (nominal) (nom.): 100

### Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Living, Camera de zi, Camera copiilor
- EyeComfort: Da

### Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 65 mA

### Informa ii ambalaj

- EAN: 8720169302990
- EOC: 872016930299000
- Titlu produs: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

### Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): F
- Putere: 8 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 8

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Înăl ıme totală: 11,1 mm
- Lungime totală: 11,1 mm
- Lă ıme totală: 6 mm

### Valori nominale

- Durată de via ă nominală: 25.000
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Putere nominală: 8 W

### Service

- Garan ıe: 2 ani

### Specifica ii tehnice

- Frecven ă: 50-60
- Diametru: 60 mm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Cod IP: IP20
- Număr de înregistrare EPREL: 2546661
- Referin ă de măsurare a fluxului: Sphere

### Bec

- Diametru: 60 mm
- Posibilitate upgrade software: Da

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asisten ă definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme ter e: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- func ionalitatea Matter: Prin hub-uri ter e (Wi-Fi)

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169302990
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,09 kg
- Înăl ıme: 16 cm
- Lungime: 7 cm
- Lă ıme: 7 cm



Data apariției: 2026-06-17  
Versiune: 0.235

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)