

PHILIPS

Lampă încastrată Sparkle

Lămpi încastrate

2700 K

Negru

Intensitate luminoasă reglabilă



8720169304093



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Creați atmosfera perfectă cu ajutorul spoturilor încastrate cu LED Philips, cu reglarea intensității luminoase. Puteți regla cu ușurință intensitatea luminii de la lumină strălucitoare de fiecare zi la tonuri confortabile.

Soluții de iluminat durabile

- Lumină LED de înaltă calitate

Efect de lumină

- Fascicul strălucitor și concentrat

Control

- Intensitate luminoasă reglabilă

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 20.000 de ore

Repere

Lumină LED de înaltă calitate



Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă Philips, este o soluție

dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa ta.

Fascicul strălucitor și concentrat

Concentrați lumina pe obiecte, o masă sau alte obiecte interioare pentru a atrage atenția asupra lor.

Intensitate luminoasă reglabilă

Vă permite să schimbați atmosfera prin reducerea nivelurilor de luminozitate ale LED-ului, de la lumină albă puternică, la o strălucire confortabilă – asemenea lămpilor tradiționale.

Durată de viață îndelungată de până la 20.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 20.000 de ore.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 10.000
- Durată de viață nominală: 20.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36 °
- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 64 lm/W

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Sufragerie, Garaj, Sală, Birou, Bucătărie, Camera de zi
- Stil: Modern
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Intensitate luminoasă ajustabilă

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 29 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.8
- Consum de curent: 5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,118 kg
- Distanță de încastrare: 20 mm
- Înălțime totală: 60 mm
- Decupaj pentru lumini încastrate: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Diametru: 85 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 350
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
- Clasa de protecție: Clasa II – Dublu izolat
- Număr de surse de lumină: 1



Data apariției: 2025-09-20
Versiune: 0.208

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com