

# PHILIPS

Lampă încastrată  
Diamond Cut UltraEfficient

Ultra Efficient

3000 K

Alb

8720169308084



## Corpul de iluminat în jos UltraEfficient oferă cea mai economică soluție privind consumul de energie

Philips a dezvoltat un corp de iluminat orientat în jos ultra eficient care folosește o nouă tehnologie pentru a diminua emisiile de carbon, a reduce risipa de materiale și a minimiza consumul de energie. Cu o durată de viață uimitoare de 50.000 de ore, durează de peste 3 ori mai mult decât corpurile de iluminat orientate în jos echivalente Philips LED și utilizează cu 50 % mai puțin energie. Exact ceea ce este necesar pentru o planetă mai durabilă.

### **Soluții de iluminat durabile**

- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

### **Efect de lumină**

- Difuzor de înaltă calitate Lumină blândă cu distribuție uniformă

### **Material și finisaj**

- Material metalic de înaltă calitate

# Repere

## Garantie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

## Difuzor de înaltă calitate Lumină blândă cu distribuție uniformă



Acest difuzor de înaltă calitate distribuie lumină blândă în mod uniform în încăperile dvs.

## Material metalic de înaltă calitate



Material metalic, durabil și atractiv, pentru un finisaj rezistent.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 25.000

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110 °
- Consistența culorii: 5 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

## Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: UltraEfficient, EyeComfort

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 22 mA
- Eficacitate: 155 lm/W

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.35
- Putere: 2 W

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 0,08 kg
- Lungime de tăiere: 8.0 cm
- Lă ime de tăiere: 8.0 cm
- Înăl ime: 5 cm
- Lungime: 9 cm
- Distan ă de încastrare: 0 cm
- Lă ime: 9 cm

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC – produs: 8720169308084
- Greutate netă: 0,08 kg
- Greutate brută: 0,11 kg
- Înăl ime: 10,8 cm
- Lungime: 10,8 cm
- Lă ime: 5,6 cm

**Service**

- Garan ie: 5 ani

**Specifica ii tehnice**

- Durată de via ă de până la: 50.000 ore
- Diametru: 90 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 310
- Culoare lumină: 3000
- Alimentare de la re ea: CA 220–240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II
- Număr de surse de lumină: 1



Data apariției: 2025-03-11  
Versiune: 0.175

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)