

# PHILIPS

Lămpi de perete  
Geri UE,

Lămpi solare ultraeficiente

4000 K

Negru

De la amurg până în zori; solară;  
rezistentă la apă



8720169361928



## Longevitate veritabilă, cu lampă și baterii de schimb

Philips Geri este o lampă solară fiabilă, mai rezistentă, care reduce consumul de energie și susține durabilitatea, având o longevitate veritabilă datorită lămpii și bateriilor de schimb. Deoarece sunt protejate de stratul PowerShield, luminile tale de exterior pot avea acum o frumusețe de lungă durată.

### Soluții de iluminat durabile

- Sistem solar ultraeficient

### Aduceți designul în grădina dvs.

- Design contemporan și elegant pentru grădina ta

### Calitate premium

- Design durabil cu înveliș PowerShield

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

### Caracteristici speciale

- Senzor de mișcare și de trecere de la apus la răsărit integrat

8720169361928

**Lumină de înaltă calitate**

- Lumină albă rece 4000 K

# Repere

## Sistem solar ultraeficient




Cu sistemul solar ultraeficient Philips, aceste corpuri de iluminat oferă lumină timp de până la 35 de ore cu o baterie complet încărcată. Bucura i-vă de lumină puternică toată noaptea sau chiar și în condiții meteo nefavorabile sau înnorate.

## Design contemporan și elegant pentru grădina ta

Designurile contemporane de la Philips sunt elegante, dar simple, plăcute atât ziua, cât și noaptea, fără să pună în umbră grădina sau terasa. Poți alege dintr-o gamă completă de modele, așadar trebuie să existe unul care să corespundă gusturilor tale și spațiului tău exterior.

## Design durabil



Protejat de PowerShield Pentru a-ți păstra luminile de exterior într-o stare excelentă, folosim o pulbere de acoperire de înaltă performanță produsă de Interpon, o marcă AkzoNobel. Mai rezistentă decât vopselele tradiționale, aceasta protejează împotriva decolorării, zgârieturilor, loviturilor și ruginii, pentru frumusețe și performanță de lungă durată.

## IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

## Senzor de mișcare și de trecere de la apus la răsărit integrat



Cu un senzor de mișcare încorporat, aceste lumini vă întâmpină automat atunci când vă întoarceți acasă după lăsară întinerului sau se aprind la sosirea vizitatorilor. Funcția unică de trecere de la apus la răsărit aprinde automat luminile atunci când se întunecă afară – perfect pentru seri lungi de vară sau pentru a vă asigura siguranța.

## Lumină albă rece 4000 K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină albă rece la 4000 K.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal, Plastic

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Da
- Energie solară: Da
- Piesă centrală: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Inovații LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: De la apus până la răsărit, Senzor, Solar, Rezistent la apă

## Consum de energie

- Putere: 3,2

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,3466 kg
- Înălțime totală: 260 mm
- Lungime totală: 190 mm
- Lățime totală: 230 mm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 500/25
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă rece
- Alimentare de la rețea: DC 4
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169361928
- Greutate netă: 1,32 kg
- Greutate brută: 1,77 kg
- Înălțime: 31,8 cm
- Lungime: 23,5 cm
- Lățime: 23,5 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.239

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)