

PHILIPS

Bec cu filament
ST64 40 K


Lămpi solare ultraeficiente

4000 K

Sticlă

Solar

8720169362000



Longevitate veritabilă, cu lampă și baterii de schimb

Bec solar Philips conceput special pentru corpurile de iluminat UltraEfficient pentru exterior.

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 15.000 ore

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă rece 4000 K

Repere


Durată de via ă mare, de până la 15.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 15.000 de ore. Puteți

sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

Lumină albă rece 4000 K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină albă rece la 4000 K.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Transparent
- Material: Sticlă

Rezistență

- Durată de via ă nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Accesorii
- Inovații LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Solar

Consum de energie

- Putere: 2,5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,04 kg
- Înălțime totală: 130 mm
- Lungime totală: 60 mm
- Lățime totală: 60 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 500
- Tehnologie bec: Nu se aplică
- Culoare lumină: Lumină albă rece
- Alimentare de la rețea: DC 27
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Număr de surse de lumină: 1

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169362000
- Greutate netă: 0,04 kg
- Greutate brută: 0,1 kg
- Înălțime: 15,5 cm
- Lungime: 8,5 cm
- Lățime: 8,5 cm



Data apariției: 2026-05-30
Versiune: 0.265

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com