

PHILIPS

Lămpi cu piedestal/
pentru alee Blaise 1,5 W

Lămpi solare ultraeficiente

3000 K

Antracit

Conectabilă; senzor; solară;
rezistentă la apă



8720169362109



Lampă de grădină alimentată cu energie solară, durabilă, potrivită pentru toate anotimpurile

Philips a dezvoltat un corp de iluminat pentru exterior solar, cu LED, ultra eficient care folosește o nouă tehnologie pentru a diminua emisiile de carbon, a reduce risipa de materiale și a minimiza consumul de energie. Cu o durată de viață uimitoare de 50.000 de ore, durează de peste 5 ori mai mult decât lămpile pentru exterior echivalente Philips LED. Exact ceea ce este necesar pentru o planetă mai durabilă.

Instalare simplă

- Nu este necesară cablarea

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 50.000 ore

Calitate premium

- Design durabil cu înveliș PowerShield

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

Caracteristici speciale

- Lampă cu dublă luminozitate

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă strălucitoare 3000 K

Repere

Nu este necesară cablarea



Această lampă este alimentată în întregime de energie solară. Nu este nevoie de cabluri, ceea ce face ca aceste lămpi să fie ușor de poziționat și re-poziționat oriunde în grădina dvs. sau în altă zonă exterioară.

Durată de viață mare, de până la 50.000 ore



Lumină LED fiabilă, de înaltă calitate, care durează până la 50.000 de ore. Puteți sta liniștit știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, având în același timp lumina ambientală perfectă în casă.

Design durabil



Protejat de PowerShield Pentru a-și păstra luminile de exterior într-o stare excelentă, folosim o pulbere de acoperire de înaltă performanță produsă de Interpon, o marcă AkzoNobel. Mai rezistentă decât vopselele tradiționale, aceasta protejează împotriva decolorării, zgârieturilor, loviturilor și ruginii, pentru frumusețe și performanță de lungă durată.

IP44 – rezistență la intemperii




Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Lampă cu dublă luminozitate

Creați o atmosferă flexibilă și atrăgătoare cu funcția de dublă luminozitate. Lumina se estompează când este inactivă și se luminează automat atunci când sunt prezenți oameni, oferind nivelul potrivit de lumină ori de câte ori aveți nevoie.

Lumină albă strălucitoare 3000 K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină albă strălucitoare la 3000 K.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Durată de viață nominală: 50.000

Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirec ionale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Da
- Energie solară: Da
- Piesă centrală: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 120
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu piedestal/pentru alee
- EyeComfort: Nu
- Inova ii LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Conectabilă, Senzor, Solar, Rezistent la apă

Consum de energie

- Putere: 1,5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,53 kg
- Înăl ime totală: 690 mm
- Lungime totală: 120 mm
- Lă ime totală: 120 mm

Service

- Garan ie: 5 ani

Specifica ii tehnice

- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 250/20
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă
- Alimentare de la re ea: DC 4
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169362109
- Greutate netă: 0,53 kg
- Greutate brută: 0,81 kg
- Înăl ime: 37,5 cm
- Lungime: 14,5 cm
- Lă ime: 18,5 cm



Data apariției: 2026-06-13
Versiune: 0.288

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com