

# PHILIPS

Lămpi de perete  
Tylus 6 W

Lămpi solare ultraeficiente

3000 K

Albă

Senzor; solară; rezistentă la apă



8720169362161



## Lampă de grădină alimentată cu energie solară, durabilă, potrivită pentru toate anotimpurile

Philips a dezvoltat un corp de iluminat pentru exterior solar, cu LED, ultra eficient care folosește o nouă tehnologie pentru a diminua emisiile de carbon, a reduce risipa de materiale și a minimiza consumul de energie. Cu o durată de viață uimitoare de 50.000 de ore, durează de peste 5 ori mai mult decât lămpile pentru exterior echivalente Philips LED. Exact ceea ce este necesar pentru o planetă mai durabilă.

### Instalare simplă

- Nu este necesară cablarea

### Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 50.000 ore

**Calitate premium**

- Material de înaltă calitate

**Proiectate pentru utilizare în exterior**

- IP44 – rezistență la intemperii

**Caracteristici speciale**

- Senzor de mișcare, pentru confort și siguranță

**Lumină de înaltă calitate**

- Lumină albă strălucitoare 3000 K

# Repere

## Nu este necesară cablarea



Această lampă este alimentată în întregime de energie solară. Nu este nevoie de cabluri, ceea ce face ca aceste lămpi să fie ușor de poziționat și re-poziționat oriunde în grădina dvs. sau în altă zonă exterioară.

## Durată de viață mare, de până la 50.000 ore



Lumină LED fiabilă, de înaltă calitate, care durează până la 50.000 de ore. Puteți sta liniștit știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, având în același timp lumina ambientală perfectă în casă.

## Material de înaltă calitate



Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și este indiferent de condițiile meteorologice.

## IP44 – rezistență la intemperii




Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

## Senzor de mișcare, pentru confort și siguranță



Este inclus un senzor de mișcare pentru a vă întâmpina atunci când vă întoarceți acasă sau a vă anunța atunci când vine cineva.

## Lumină albă strălucitoare 3000 K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină albă strălucitoare la 3000 K.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 50.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Da
- Energie solară: Da
- Piesă centrală: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 120
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Inovații LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Senzor, Solar, Rezistent la apă

## Consum de energie

- Putere: 6

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,84 kg
- Înălțime totală: 160 mm
- Lungime totală: 170 mm
- Lățime totală: 150 mm

## Service

- Garanție: 5 ani

## Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1000/50
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: 3000
- Alimentare de la rețea: DC 4
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169362161
- Greutate netă: 0,84 kg
- Greutate brută: 1,05 kg
- Înălțime: 18,5 cm
- Lungime: 17,5 cm
- Lățime: 21,5 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.282

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)