

PHILIPS

Spoturi/pivoturi
încastate în sol Ashlyn
1,4 W

Solar de exterior

2700 K

Negru

De la înserat până în
zori; Solar; Rezistent la apă



8720169362246



Lampă de grădină alimentată cu energie solară, durabilă, potrivită pentru toate anotimpurile

Lampa Philips Ashlyn este o lampă solară fiabilă, mai rezistentă, care reduce consumul de energie și susține durabilitatea.

Ușor de utilizat

- Direcție reglabilă lumină

Instalare simplă

- Nu este necesară cablarea

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață îndelungată, de până la 25.000 ore

Calitate premium

- Material de înaltă calitate

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

8720169362246

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă caldă 2700K

Repere

Direc ie reglabilă lumină

Un panou rotativ unic vă permite să direc ționa i lumina oriunde ave i nevoie. Crea i lumina perfectă pentru toate activită ile dvs. în aer liber, fie că lua i cina cu familia și prietenii pe terasă sau vă relaxa i cu o carte bună în grădina din spate.

Nu este necesară cablarea



Această lampă este alimentată în întregime de energie solară. Nu este nevoie de cabluri, ceea ce face ca aceste lămpi să fie ușor de pozi ționat și repozi ționat oriunde în grădina dvs. sau în altă zonă exterioară.

Durată de via ă îndelungată, de până la 25.000 ore




Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 25.000 de ore. Pute i sta liniști i știind că nu va trebui să vă face i griji cu privire la între inere ani de zile, în timp ce vă bucura i de lumina ambientală perfectă în casa dvs.

Material de înaltă calitate




Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și pete indiferent de condi țiile meteorologice

IP44 – rezisten ă la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezisten ă la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protec ție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Lumină albă caldă 2700K



Știa i că diferitele nuan e de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Da
- Piesă centrală: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 120
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K

Diverse

- Conceput special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi/pivoturi încastrate în sol
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: De la apus până la răsărit, Solar, Rezistent la apă

Consum de energie

- Putere: 1,4

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,35 kg
- Înălțime totală: 350 mm
- Lungime totală: 130 mm
- Lățime totală: 190 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 150
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la rețea: DC 4
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169362246
- Greutate netă: 0,35 kg
- Greutate brută: 0,5 kg
- Înălțime: 21,5 cm
- Lungime: 15 cm
- Lățime: 11,5 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.254

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com