

# PHILIPS

Lămpi de perete  
Lois 10 W

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

5000 K

Negru

Rezistent la apă



8720169365049



## Lumină puternică, calitate de lungă durată

Reflectoarele pentru exterior Lois de la Philips oferă lumină puternică într-un design durabil, pentru a asigura o luminozitate de lungă durată pentru grădina ta.

### Ușor de utilizat

- O gamă completă de aplicații disponibile

### Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 15.000 ore

### Calitate premium

- Aluminiu de înaltă calitate și sticlă adevărată

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- Grad de rezistență la vreme IP65

### Lumină de înaltă calitate

- Flux luminos ridicat

# Repere

## O gamă completă de aplicații disponibile

Ideale ca iluminare de exterior pentru grădină, terasă, alee sau balcon, lămpile Philips de perete, stâlp, piedestal și plafon creează o atmosferă confortabilă, relaxantă la apusul soarelui și oferă, de asemenea, siguranța de a putea vedea după lăsarea întinericului.

## Durată de viață mare, de până la 15.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 15.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

## Aluminiu de înaltă calitate și sticlă adevărată



Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât să vă vădă lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și sticlă adevărată.

## Grad de rezistență la vreme IP65

Un grad de protecție IP cu două cifre care se referă la protecția împotriva materialelor solide, cum ar fi praful, sau lichide, cum ar fi ploaia. IP65 înseamnă că aceste instalații de iluminat sunt protejate împotriva particulelor de apă venite din orice direcție și sunt potrivite pentru a fi utilizate în exterior.

## Flux luminos ridicat

Lumina i-vă casa cu lumină de înaltă calitate

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 5000 K

**Diverse**

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

**Consum de energie**

- Putere: 10

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 0,146 kg
- Înălțime totală: 90 mm
- Lungime totală: 110 mm
- Lățime totală: 20 mm

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 950
- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: AC 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Cod IP: IP65
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC – produs: 8720169365049
- Greutate netă: 0,15 kg
- Greutate brută: 0,16 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 3,7 cm
- Lățime: 9,7 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.214

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)