

PHILIPS

Lămpi de perete
Lois 24 W

Ultra Efficient

5000 K

Antracit

Rezistent la apă



8720169365360



Cea mai eficientă dintre lămpile noastre cu LED de până acum

Reflectoarele pentru exterior Lois Ultra Efficient de la Philips utilizează o nouă tehnologie inovatoare pentru a reduce emisiile de carbon, risipa de materiale și consumul de energie. Cu o durată de viață uimitoare de 50.000 de ore, aceste lumini durează de peste două ori mai mult decât luminile echivalente pentru exterior cu LED de la Philips și utilizează cu 50 % mai puțin energie, exact ceea ce este necesar pentru o planetă mai durabilă.

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 50.000 ore
- Ultraeficient

Calitate premium

- Aluminiu de înaltă calitate și sticlă adevărată
- Design durabil cu înveliș PowerShield

Proiectate pentru utilizare în exterior

- Grad de rezistență la vreme IP65

Lumină de înaltă calitate

- Flux luminos ridicat

Repere

Durată de viață mare, de până la 50.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 50.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

Ultraeficient




Consumă cu cel puțin 50% mai puțin energie în comparație cu lămpile LED standard echivalente de la Philips.

Aluminiu de înaltă calitate și sticlă adevărată



Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noaptea de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și sticlă adevărată.

Design durabil



Protejat de PowerShield Pentru a-și păstra luminile de exterior într-o stare excelentă, folosim o pulbere de acoperire de înaltă performanță produsă de Interpon, o marcă AkzoNobel. Mai rezistentă decât vopselele tradiționale, aceasta protejează împotriva decolorării, zgârieturilor, loviturilor și ruginii, pentru frumusețe și performanță de lungă durată.

Grad de rezistență la vreme IP65

Un grad de protecție IP cu două cifre care se referă la protecția împotriva materialelor solide, cum ar fi praful, sau lichide, cum ar fi ploaia. IP65 înseamnă că aceste instalații de iluminat sunt protejate împotriva particulelor de apă venite din orice direcție și sunt potrivite pentru a fi utilizate în exterior.

Flux luminos ridicat

Lumina în-vă casa cu lumină de înaltă calitate

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Metal

Rezistență

- Durată de viață nominală: 50.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 5000 K

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Inovații LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Consum de energie

- Putere: 24

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,518 kg
- Înălțime totală: 170 mm
- Lungime totală: 200 mm
- Lățime totală: 30 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificatii tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 4500
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: 5000
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: B
- Cod IP: IP65
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169365360
- Greutate netă: 0,52 kg
- Greutate brută: 0,56 kg
- Înălțime: 20,4 cm
- Lungime: 3,7 cm
- Lățime: 16,2 cm



Data apariției: 2026-05-30
Versiune: 0.225

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com