

PHILIPS

Lămpi de perete
Lois 24 W

Ultra Efficient


3000 K

Antracit

Rezistent la apă



8720169365421



Cea mai eficientă dintre lămpile noastre cu LED de până acum

Reflectoarele pentru exterior Lois Ultra Efficient de la Philips utilizează o nouă tehnologie inovatoare pentru a reduce emisiile de carbon, risipa de materiale și consumul de energie. Cu o durată de viață uimitoare de 50.000 de ore, aceste lumini durează de peste două ori mai mult decât luminile echivalente pentru exterior cu LED de la Philips și utilizează cu 50 % mai puțin energie, exact ceea ce este necesar pentru o planetă mai durabilă.

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 50.000 ore
- Ultraeficient

Calitate premium

- Design durabil cu înveliș PowerShield

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

Caracteristici speciale

- Senzor de mișcare, pentru confort și siguranță

8720169365421

Lumină de înaltă calitate

- Flux luminos ridicat

Repere

Durată de viață mare, de până la 50.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 50.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

Ultraeficient



Consumă cu cel puțin în 50% mai puțin energie în comparație cu lămpile LED standard echivalente de la Philips.

Design durabil



Protejat de PowerShield Pentru a-și păstra lumina de exterior într-o stare excelentă, folosim o pulbere de acoperire de înaltă performanță produsă de Interpon, o marcă AkzoNobel. Mai rezistentă decât vopselele tradiționale, aceasta protejează împotriva decolorării, zgârieturilor, loviturilor și ruginii, pentru frumusețe și performanță de lungă durată.

IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Senzor de mișcare, pentru confort și siguranță



Este inclus un senzor de mișcare pentru a vă întâmpina atunci când vă întoarceți acasă sau a vă anunța atunci când vine cineva.

Flux luminos ridicat

Lumina în-vă casa cu lumină de înaltă calitate

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Metal

Rezistență

- Durată de viață nominală: 50.000

Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirec ionale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Inova ii LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Consum de energie

- Putere: 24

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,575 kg
- Înăl ime totală: 210 mm
- Lungime totală: 200 mm
- Lă ime totală: 60 mm

Service

- Garan ie: 5 ani

Specifica ii tehnice

- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 4450
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă
- Alimentare de la re ea: AC 220–240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: B
- Cod IP: IP65
- Clasa de protec ie: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169365421
- Greutate netă: 0,57 kg
- Greutate brută: 0,65 kg
- Înăl ime: 21,7 cm
- Lungime: 6,7 cm
- Lă ime: 20,4 cm



Data apariției: 2026-06-13
Versiune: 0.225

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com