

# PHILIPS

Lămpi cu pedestal/  
pentru alee Desi 1,5 W

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

2700 K

Negru

Tensiune joasă; rezistentă la  
apă



8720169386952



## Lampă de grădină pe care o conecta i pur și simplu și apoi o utiliza i

Familia de joasă tensiune Philips GardenLink oferă o gamă de corpuri de iluminat pentru exterior pe care le pute i instala cu ușurin ă și în siguran ă. Pute i conecta mai multe lumini la o singură sursă de alimentare și o pute i conecta la o priză standard, apoi adăuga i cu ușurin ă lumini suplimentare sau repozi ționa i-le oricând dori i. Cablajul este simplu, iar tensiunea joasă înseamnă că nu există niciun pericol pentru dvs., copiii dvs. sau animalele de companie.

### Ușor de utilizat

- Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesoriile GardenLink
- Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

### Sigură în utilizare

- Siguran ă suplimentară cu tensiune joasă de 24 V

### Solu ții de iluminat durabile

- Durată de via ă îndelungată, de până la 20.000 ore

### Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă caldă 2700K

# Repere

## Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesoriile GardenLink

Fiecare corp de iluminat GardenLink oferă același conector Twist & Lock pentru instalare și conectare ușoare. Puteți reînlocui corpurile de iluminat și accesoriile pe măsură ce nevoile dvs. pentru iluminarea exterioară se schimbă, adăugând lumină în fiecare col al grădinii dvs.

## Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

Instalare și conectare super ușoară cu conectorii Twist & Lock ai produsului. Pur și simplu conectați lămpile și bucurați-vă!

## Siguranță suplimentară cu tensiune joasă de 24 V

Lămpile de joasă tensiune (24V) pot fi instalate în siguranță fără risc de electrocutare - nu este nevoie de electrician profesionist.

## Durată de viață îndelungată, de până la 20.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 20.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la înlocuire ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

## Lumină albă caldă 2700K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 20.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 120
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K

**Diverse**

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu piedestal/pentru alee
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Tensiune joasă, Rezistent la apă

**Consum de energie**

- Putere: 1,5

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 0,75 kg
- Înălțime totală: 700 mm
- Lungime totală: 120 mm
- Lățime totală: 120 mm

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 180
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la rețea: DC 24
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: E
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8720169386952
- Greutate netă: 0,72 kg
- Greutate brută: 0,89 kg
- Înălțime: 71,2 cm
- Lungime: 12,5 cm
- Lățime: 12,5 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.432

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)