

PHILIPS


Conector X pentru corpuri
de iluminat pe șină

Lumini pe șină

Accesoriu

Alb

8721103040398



Proiectate pentru instalare fără efort și conexiuni nelimitate.

Sistemul de lumini de înaltă tensiune pe șină Philips EasyLink vă permite să instalați luminile pe care le doriți, oriunde pe tavan. Pe o singură șină puteți adăuga și elimina o gamă de lămpi și corpuri de iluminat diferite fără efort, fără a fi nevoie de surse de alimentare suplimentare. Cu un design subțire pentru a se integra cu decorul dvs.

Caracteristici speciale

- Pentru orice cameră din casa dvs.

Posibilități nelimitate

- Opțiuni infinite de personalizare

Asortivă i-vă interiorul

- Design subțire și elegant

Material și finisaj

- Material de înaltă calitate

Repere

Pentru orice cameră din casa dvs.

Complet funcțional și, în același timp, foarte elegant, acest spot luminos Philips va oferi o notă decorativă camerelor din casa dvs.

Opțiuni infinite de personalizare



Bucură-te de versatilitatea iluminatului pe șină extensibilă. Alege lungimea șinei, sursa de alimentare și lămpile care se potrivesc cel mai bine nevoilor tale, având la dispoziție o gamă variată de corpuri de iluminat din care să alegi.

Design subțire și elegant

Cu un design subțire de doar 17 mm, aceste șine pentru iluminat se integrează perfect în decorul tău și se armonizează cu restul mobilierului și stilul casei tale, fiind alegerea ideală pentru aproape orice tip de decor.

Material de înaltă calitate



Material durabil și atractiv pentru o investiție atractivă și de lungă durată.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Garaj, Camera de zi, Birou, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Lumini pe șină

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 8000 mA

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,161 kg
- Înălțime totală: 17 mm
- Lungime totală: 179 mm
- Lățime totală: 179 mm

Service

- Garanție: 3 ani

Specificații tehnice

- Tehnologie bec: Nu se aplică
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Instalare de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103040398
- Greutate netă: 0,16 kg
- Greutate brută: 0,2 kg
- Înălțime: 15 cm
- Lungime: 15 cm
- Lățime: 3 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.251

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com