

PHILIPS

Bec 100 W A60 E27

LED Inteligent

Bec inteligent color

Până la 1521 de lumeni la 2700 K

Ușor de conectat

Controlează prin intermediul aplicației sau al vocii

8721103046611



Iluminat inteligent pentru fiecare zi

Personalizează iluminatul locuinței tale cu acest bec inteligent complet color, capabil să strălucească în milioane de culori, precum și în diferite tonuri de lumină albă, care poate fi ajustată de la nuanțe de alb albastru la nuanțe calde, gălbui. Reglează intensitatea luminoasă și obține lumina ideală pentru orice activitate, indiferent dacă citești o carte sau vizionezi un film de pe canapea. Conectează cu ușurință becul inteligent la Wi-Fi și controlează-l folosind aplicația WiZ sau vocea, pentru un plus de confort.

Control inteligent

- Controlează de oriunde cu smartphone-ul.
- Controlează de oriunde cu smartphone-ul
- Eliberează-ți mâinile când dai comandă vocală
- Mai strălucitor ca niciodată
- Funcționalități avansate de reglare a intensității luminii

Caracteristici inteligente

- Automatizează-ți luminile folosind calendare

Moduri de iluminat

- Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare
- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate

Repere

Controla i de oriunde



Controla i-vă luminile WiZ de oriunde v-a i afla cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să vă face i griji dacă a i uitat luminile aprinse când a i plecat de acasă. Aplica ia WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

Controlează de oriunde



Controlează- i luminile de oriunde cu ajutorul unui smartphone. Nu trebuie să î i faci griji dacă ai uitat dispozitivele pornite când ai plecat de acasă. Aplica ia WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

Elibera i-vă mâinile când da i comandă vocală




Controla i luminile doar cu ajutorul vocii, activa i cu ușurin ă integrarea cu Google sau Alexa sau adăuga i la scurtăturile Siri.

Mai strălucitor ca niciodată



Cu forma sa standard A60 și soclu E27, acest bec este potrivit pentru majoritatea prizelor din locuin e și este capabil să producă o lumină surprinzător de strălucitoare, de 1521 lm.

Func ionalități avansate de reglare a intensității luminii



Creează configura ia perfectă a iluminatului pentru locuin a ta cu un bec ajustabil inteligent care î i permite să reglezi cu ușurin ă luminozitatea în func ie de starea ta de spirit și de activită i, de la 100% la 1%.

Automatiza i-vă luminile folosind calendare

Automatiza i-vă luminile pentru a se potrivi rutinelor dvs. zilnice sau săptămânale. Programa i-vă lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și a rămâne stinsă când nu este nevoie de ea.

Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare



Alege i dintr-o paletă de milioane de lumini colorate pentru a crea o atmosferă uimitoare în casa dvs. Bucura i-vă de diferen ele subtile prin care efectele de lumină dinamică vă luminează mediul ambiental.

Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate



Alege i dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul rece energizant până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selecta i unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambian a cea mai potrivită activită ilor dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: A60
- Soclu: E27
- Tehnologie: Wi-Fi Smart
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Dimensiunile becului

- Înălțime: 12,2 cm
- Greutate: 0,062 kg
- Lățime: 6 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-6500 K
- Categorie culoare lumină: Complet color
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Randament luminos (nominal) (nom.): 121,68

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 70 mA

Informații ambalaj

- EAN: 8721103046611
- EOC: 872110304661100
- Titlu produs: PHI WFB 100W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere: 12,5 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E
- Consum de energie kWh/1000 h: 13

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 12,2 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000
- Putere nominală: 12.5 W

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 2224719
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere

Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terestre: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terestre (Wi-Fi)

8721103046611

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103046611
 - Greutate netă: 0,06 kg
 - Greutate brută: 0,11 kg
- Înălțime: 16 cm
 - Lungime: 7 cm
 - Lățime: 7 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.442

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com