

# PHILIPS

Bec cu filament  
transparent 40 W A60  
E27 x6

Ultra Efficient

2700K

485 lm

50000 h



8721103047182



## Luminile UltraEfficient sunt becurile LED cele mai eficiente energetic din gama noastră

Lămpile cu LED Philips UltraEfficient asigură o lumină minunată și oferă o durată de viață excepțional de lungă, de 50.000 de ore. În același timp, furnizează economii imediate și semnificative în ceea ce privește consumul de energie electrică. Reduce și frecvența înlocuirii lămpilor și bucurați-vă de o lumină odihnitoare pentru ochi cu designul nostru de încredere EyeComfort.

**Concepută să dureze mai mult și să economisească mai multă energie**

- Potrivit pentru utilizare zilnică, economic
- Bec cu durată mare de viață – De până la 50 ani

# Repere

## Potrivit pentru utilizare zilnică, economic



LED-urile noastre UltraEfficient sunt cu cel pu în 50 % mai eficiente din punct

de vedere energetic decât LED-urile Philips standard, perfecte pentru a economisi zilnic energie

## Bec cu durată mare de via ă – De până la 50 ani



Evita i deranjul pe care îl implică înlocuirea frecventă a becurilor. Cu o durată de via ă de până la 50.000 de ore, LED-urile noastre UltraEfficient durează de 3,5 ori mai mult decât LED-urile Philips standard, astfel încât să vă pute i bucura de o solu ie de iluminat perfectă pentru cel pu în 50 de ani.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirec ional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

## Rezisten ă

- Număr de cicluri de comutare: 500.000
- Durată de via ă nominală: 50.000

## Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 300
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 485 lm
- Randament luminos (nominal) (nom.): 210

## Diverse

- EyeComfort: Nu
- Inova ii LED: UltraEfficient

## Informa ii ambalaj

- EAN: 8721103047182
- EOC: 872110304718200
- Titlu produs: LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE 6CT/4 EC

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 40
- Putere: 2,3
- Consum de energie kWh/1000 h: 3

#### Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 104 mm
- Lungime totală: 104 mm
- Lățime totală: 60 mm

#### Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- poate fi folosit în corpuri de iluminat închise: No

#### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

#### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103047182
- Greutate netă: 0,21 kg
- Greutate brută: 0,3 kg
- Înălțime: 12,2 cm
- Lungime: 13 cm
- Lățime: 19,3 cm



Data apariției: 2026-05-30  
Versiune: 0.318

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)