

PHILIPS

Lumânare cu filament
chihlimbarie 25 W B35 E14

LED

2200K

270 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8721103048950



Decorați-vă casa cu lumină naturală

Atât decorativ, cât și funcțional, acest bec are un design elegant, vintage, cu un filament spiralat vizibil și oferă o lumină strălucitoare, naturală, cu o redare excelentă a culorilor. Începeți să economisiți energie imediat cu un bec cu o durată de viață de 15.000 de ore.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Lumină care scoate în evidență culorile adevărate

Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită

- LED clasic, cu sticlă

Bec cu design vintage cu filament spiralat

- Aceasta este o lumină concepută pentru frumusețe și performanță, cu un design vintage și un filament spiralat vizibil. Adaugă o notă de stil și eleganță în orice încăpere, indiferent dacă lumina este aprinsă sau stinsă.

Filament subțire spiralat de înaltă performanță

- Filamentul spiralat delicat contribuie la atractivitatea estetică a becului. Creează o atmosferă caldă și primitoare cu lumina blândă și naturală care oferă o redare excelentă a culorilor la un CRI 90.

Repere

Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Lumină care scoate în evidență culorile adevărate



Vezi adevăratele culori ale hainelor tale atunci când alegi o înută din garderobă – poți să combini cu încredere o rochie roșie cu pantofi roșii și să ai garanția că aceste culori se potrivesc perfect.

Design transparent, din sticlă

Aspectul pe care îl adorați, performanța la care vă așteptați. Design clasic, cu sticlă transparentă, ce reproduce lumina frumoasă și strălucitoare a becurilor tradiționale, pentru o integrare perfectă cu casa dvs.

Bec cu design vintage

Filament subțire de înaltă performanță

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lumânare nedirecțională
- Soclu: E14
- Finisaj bec: Chihlimbar
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Material bec: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului vă ajută la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 300
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200 K
- Flux luminos nominal: 270 lm
- Randament luminos (nominal) (nom.): 87

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Decorativ, Reglabil

Informații ambalaj

- EAN: 8721103048950
- EOC: 872110304895000
- Titlu produs: LED B35 25W 2200K E14 Amber SP DIM 1PF/4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 25
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Putere: 3,1
- Consum de energie kWh/1000 h: 4

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 98 mm
- Lungime totală: 98 mm
- Lățime totală: 35 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 2209192

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103048950
- Greutate netă: 0,02 kg
- Greutate brută: 0,03 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 4,6 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.196

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com