

PHILIPS

Lampă de plafon
Valen 16 W


Plafoniere

2200-6500K

Negru

Reglabil; Telecomandă; Alb
reglabil; WarmGlow

8721103051035



Setarea ambianei dorite, la îndemâna dumneavoastră

Cu doar câteva clicuri simple pe telecomandă, lampa de plafon Philips LED All-in-one vă oferă cea mai mare flexibilitate și confort pentru a vă personaliza cu ușurință setările de lumină. Lumină confortabilă care nu vă obosește ochii. Creați ambianele dorite cu o lumină care vă cunoaște nevoile.

Lumină de înaltă calitate

- EyeComfort – lumină confortabilă, plăcută ochilor

Asortă-i-vă interiorul

- Design extrem de subțire

Ușor de experimentat

- Instalare simplă

Control

- Îmbunătățește-ți momentul. Reglabil, cu funcții de reglare a intensității luminoase (telecomandă inclusă)
- Temperatură de culoare și luminozitate ajustabile

Repere

EyeComfort – lumină confortabilă, plăcută ochilor



Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ

pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Acest corp de iluminat LED Philips nu numai că oferă o lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu.

Design extrem de subțire

Designul subțire este ideal pentru camerele cu tavane joase, permițând montarea la nivelul suprafeței ei.

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Îmbunătățită este și momentul. Reglabil, cu funcții de reglare a intensității luminoase (telecomandă inclusă)

Telecomanda ușor de utilizat vă permite să reduceți intensitatea la nivelul de lumină perfect pentru starea ta de spirit.

Temperatură de culoare și luminozitate ajustabile

Schimbarea temperaturii de culoare și a luminozității vă permite să schimbați atmosfera dintr-o cameră, potrivit lumina cu diferite tipuri de activitate.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 an
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 20.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 125

Diverse

- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, Telecomandă, Alb reglabil, WarmGlow

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 140 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,8 kg
- Înăl ime totală: 24 mm

Service

- Garan ie: 5 ani

Specifica ii tehnice

- Diametru: 291 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 2000 (@2700K)
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Alimentare de la re ea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II - Dublu izolat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103051035
- Greutate netă: 0,8 kg
- Greutate brută: 0,97 kg
- Înăl ime: 29,5 cm
- Lungime: 4,8 cm
- Lă ime: 29,5 cm



Data apariției: 2026-05-30
Versiune: 0.272

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com