

# PHILIPS

Bec cu filament  
transparent 40 W A60 E27

Ultra Efficient

2700 K

485 lm

50000 h

Reglare a intensității luminoase



8721103051936



## Luminile UltraEfficient sunt becurile noastre cu LED cele mai eficiente din punct de vedere energetic

Lămpile cu LED Philips UltraEfficient asigură o lumină minunată, oferă o durată de viață excepțional de lungă de 50.000 de ore și furnizează economii imediate și semnificative în ceea ce privește consumul de energie electrică. Reduce și frecvența înlocuirii lămpilor și bucurați-vă de o lumină odihnitoare pentru ochi cu designul nostru de încredere EyeComfort.

### Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

### Concepută să dureze mai mult și să economisească mai multă energie

- Potrivit pentru utilizare zilnică, economic
- Bec cu durată mare de viață – De până la 50 ani

8721103051936

**Cu intensitate ajustabilă (lămpi LED)**

- Cu intensitate ajustabilă (lămpi LED)

# Repere

## Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru casa dvs.

### Potrivit pentru utilizare zilnică, economic



LED-urile noastre UltraEfficient sunt cu cel puțin în 50 % mai eficiente din punct de vedere energetic decât LED-urile Philips standard, perfecte pentru a economisi zilnic energie.

## Bec cu durată mare de viață – De până la 50 ani



Evitați deranjul pe care îl implică înlocuirea frecventă a becurilor. Cu o durată de viață de până la 50.000 de ore, LED-urile noastre UltraEfficient durează de 3,5 ori mai mult decât LED-urile Philips standard, astfel încât să vă puteți bucura de o soluție de iluminat perfectă pentru cel puțin în 50 de ani.

## Cu intensitate ajustabilă (lămpi LED)



Această lampă se poate folosi cu majoritatea variatoarelor, pentru a crea ambianță dorită, ușor de ajustat. Te rugăm să verifici tabelul de compatibilitate pentru reglarea intensității luminii pentru a te asigura că variatorul tău poate fi folosit cu acest corp de iluminat.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Material bec: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 500.000
- Durată de viață nominală: 50.000

**Protec ia mediului**

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

**Caracteristici/accesorii suplimentare incluse**

- LED integrat: Da

**Caracteristicile fotometrice**

- Unghi fascicul: 300
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 485 lm
- Randament luminos (nominal) (nom.): 210

**Diverse**

- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort, UltraEfficient

**Informa ii ambalaj**

- EAN: 8721103051936
- EOC: 872110305193600
- Titlu produs: LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE D SRT4

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.8
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 40
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): A
- Putere: 2,3
- Consum de energie kWh/1000 h: 3

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înăl ime totală: 108 mm
- Lungime totală: 108 mm
- Lă ime totală: 60 mm

**Specifica ii tehnice**

- Frecven ă: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 2210850

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8721103051936
- Greutate netă: 0,04 kg
- Greutate brută: 0,07 kg
- Înăl ime: 14,6 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lă ime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.193

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)