

PHILIPS

Lampă de plafon cu
telecomandă de 24 W

Plafoniere

4000/6500/2700 K

Alb

Reglabil; Telecomandă; Alb
reglabil

8721103055927



Setarea ambianței dorite, la îndemâna dumneavoastră

Cu doar câteva clicuri simple pe telecomandă, lampa de plafon Philips LED All-in-one vă oferă cea mai mare flexibilitate și confort pentru a vă personaliza cu ușurință setările de lumină. Lumină confortabilă care nu vă obosește ochii. Creați ambianțele dorite cu o lumină care vă cunoaște nevoile.

Ușor de experimentat

- Instalare simplă

Efect de lumină

- Schimbare a culorilor SceneSwitch
- Distribuție uniformă a luminii

Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

Control

- Funcție convenabilă de reducere a intensității cu pași de control al luminozității (telecomandă inclusă)

Repere

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Schimbare a culorilor SceneSwitch

Schimbarea culorilor SceneSwitch vă permite să stabiliți atmosfera generală a unui spațiu de locuit din locuința dvs. Păstrați-vă concentrarea cu lumină naturală rece, fiți mai productiv cu lumină albă rece sau destindeți-vă și relaxați-vă cu lumină albă caldă. În esență, consumatorii își pot controla luminile din locuință în funcție de activitățile zilnice.

Distribuție uniformă a luminii

Proiectați lumina în încăperea în mod uniform.

Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

Funcție convenabilă de reducere a intensității cu pași de control al luminozității (telecomandă inclusă)

Schimbă între diferitele niveluri de luminozitate în funcție de dispoziția sau activitatea ta.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 an
- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 20.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului vă ajută la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700-4000-6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 100

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Living, Camera de zi
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, Telecomandă, Alb reglabil

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 198 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,84 kg
- Înălțime totală: 59 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specifica ii tehnice

- Diametru: 300 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2400
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103055927
- Greutate netă: 0,84 kg
- Greutate brută: 1,05 kg
- Înălțime: 35 cm
- Lungime: 34,5 cm
- Lățime: 8 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.298

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com