

PHILIPS

Lampă de tavan cu ventilator 30 (ventilator) + 24 (lampă) W

Lămpi cu ventilator de tavan

3000/4300/6500 K

Albă

Telecomandă

8721103057549



Lumină dinamică cu o briză silențioasă și confortabilă

Lampa cu LED și ventilatorul de tavan de la Philips combină lumina albă personalizabilă și reglabilă cu confortul unui ventilator de tavan cu palete late, pentru un flux de aer generos. Creează cu ușurință atmosfera perfectă în orice spațiu cu ajutorul setărilor de lumină SceneSwitch și al telecomenzii.

Ușor de experimentat

- Utilizare pe tot parcursul anului

Efect de lumină ambientală

- Lampă de tavan luminoasă și confortabilă

Control

- Telecomanda oferă un control ușor al tuturor funcțiilor lămpii și ventilatorului de tavan. Porniți sau opriți lampa sau ventilatorul, alegeți dintre cele trei viteze de ventilare, treceți prin setările de lumină SceneSwitch, utilizați caracteristica lanternă sau setați unul dintre cele cinci temporizatoare.

Repere

Utilizare pe tot parcursul anului

Cu moduri de funcționare atât pentru vară, cât și pentru iarnă, veți obține cele mai bune setări pentru a circula aerul în spațiul locuit pe tot parcursul anului.

Lampă de tavan luminoasă și confortabilă

Lampa Philips LED cu ventilator de tavan oferă o lumină puternică – dar confortabilă – pentru locuința dvs., pe care o puteți controla cu telecomanda inclusă sau cu un întrerupător de perete.

Telecomandă inclusă

Telecomanda oferă un control ușor al tuturor funcțiilor ventilatorului de tavan și al luminii. Porniți sau opriți lumina sau ventilatorul, alegeți dintre trei viteze ale ventilatorului, parcurgeți setările de lumină SceneSwitch sau temporizatoarele.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 an
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 20.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700–4000–6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 110 lm/W

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu ventilator de tavan
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Telecomandă

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 260 mA
- Fluxul ventilatorului: 7.650 m³/h
- Eficiența ventilatorului: 255

Consum de energie

- Factor de putere: 0.9

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 4,2 kg
- Înălțime totală: 310 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Diametru: 1.060 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2650@4300K
- Culoare lumină: 3000/4300/6500
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat



Data apariției: 2025-09-10
Versiune: 0.286

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com