

# PHILIPS

Lampă de plafon  
Moire 17 W

Plafoniere

4000 K

Alb

8721103069030



## Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută pentru confortul ochilor dumneavoastră

### Efect de lumină

- Această lampă de plafon este dotată cu tehnologie cu sisteme optice între esute, redistribuind inteligent lumina pentru a îmbunătăți experiența de iluminare generală. Lentila acestei instalații de iluminat are o micro-structură piramidală care difuzează și distribuie uniform lumina, pentru a nu solicita ochii.

### Ușor de experimentat

- Instalare fără probleme care nu necesită cablare.

### Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

### Calitate premium

- Ușor de curățat

# Repere

## Sisteme optice între esute

Această lampă de plafon este dotată cu tehnologie cu sisteme optice între esute, redistribuind inteligent lumina pentru a îmbunătăți experiența de iluminare generală. Lentila acestei instalații de iluminat are o micro-

structură piramidală care difuzează și distribuie uniform lumina, pentru a nu solicita ochii.

## Instalare simplă

### Distribuție uniformă a luminii

Proiectează lumina în încăperea în mod uniform.

## Ușor de curățat

Materialele netede și ușor de curățat permit locuitorilor dvs. să fie atractivi întotdeauna, de la podea până la plafon.

# Specificații

## General

- Culoarea cablului: gri

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 111

## Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Garaj, Biroul de acasă, Hol, Hotel, Restaurant
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 142 mA

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.5

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,42 kg
- Înălțime: 5 cm
- Înălțime totală: 50 mm

## Service

- Garanție: 5 ani

### Specifica ii tehnice

- Diametru: 320 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 1900
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă rece
- Alimentare de la re ea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa I - Împământat

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103069030
- Greutate netă: 0,42 kg
- Greutate brută: 0,6 kg
- Înăl ıme: 35,4 cm
- Lungime: 35,4 cm
- Lă ıme: 6,4 cm

### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică



Data apariției: 2026-06-13  
Versiune: 0.227

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)