

PHILIPS

Lampă de tavan
cu ventilator Tynl

Lămpi cu ventilator de
tavan

2.700-5.500 K

Albă

Reglabil; Telecomandă; Alb
reglabil

8721103095909



Ventilator de tavan cu lame retractabile, cu lumină LED cu intensitate variabilă

Ventilatorul Philips [Tynl /Solr] pentru tavan cu palete retractabile și lumină LED va lumina spațiile interioare, oferind în același timp un flux de aer răcoritor. Alegeți dintre șase viteze ale ventilatorului, până la un volum maxim de aer de 150 m³/min., pentru a rezolva orice. Paletele cu două fețe ale ventilatorului sunt fabricate din placaj robust și își păstrează forma fără deformare chiar și după mii de ore de utilizare. Pur și simplu rotiți paletele ventilatorului pentru a schimba culoarea - de la alb la lemn deschis sau de la negru la lemn închis. Schimbați instantaneu atmosfera cu o reglare lină a intensității luminoase până la 10% și trei nuanțe de lumină albă: alb cald (2700 K), alb rece (4000 K) și lumină naturală rece (5500 K). Telecomanda noastră îmbunătățită, bazată pe tehnologie RF, vă permite să controlați cu ușurință ventilatorul de tavan cu lumină LED de oriunde din casă, fără a fi nevoie să îndreptați telecomanda către ventilator.

Calitate premium

- Funcționare silențioasă

Control

- Telecomandă intuitivă
- Reglabil cu 3 nuanțe de lumină albă

Rezisten ă

- Flux de aer puternic
- Viteză reglabilă a ventilatorului
- Două direc ii ale fluxului de aer

Siguran ă și durabilitate

- Sigur și construit pentru a rezista

Repere

Funcționare silențioasă

Motorul DC silențios (<50 dB — mai puțin decât zgomotul unui frigider) nu îți va perturba somnul și nu îți va distra atenția atunci când trebuie să te concentrezi; suportul stabil pentru tavan minimizează oscilațiile

Telecomandă intuitivă

Cu o telecomandă intuitivă, bazată pe tehnologie RF, poți să controlezi cu ușurință ventilatorul de tavan cu lumină LED de oriunde din casă, fără a fi nevoie să îndrepi telecomanda către ventilator.

Reglabil cu 3 nuanțe de lumină albă

Aceste ventilatoare de tavan Philips cu lumini LED oferă o reglare lină a intensității luminoase până la 10%; alege între lumina albă caldă (3000 K), lumina albă rece (4300 K) sau lumina rece naturală (6500 K), permiți-ți să alegi ambianța potrivită pentru fiecare moment.

Flux de aer puternic

Ventilatorul nostru de tavan răcește rapid și eficient, datorită motorului DC robust și designului optimizat al paletelor ventilatorului, care asigură un flux de aer puternic.

Viteză reglabilă a ventilatorului

Ventilatoarele de tavan Philips îți permit să alegi dintre șase viteze de ventilare, permiți-ți să adaptezi fluxul de aer exact la activitățile tale sau la anotimpuri

Două direcții ale fluxului de aer

Motorul DC permite direcționarea fluxului de aer înainte și înapoi pentru utilizare pe tot parcursul anului: răcire vara, circulația aerului cald iarna

Sigur și construit pentru a rezista

Instalează ventilatorul de tavan Philips cu lumină LED o singură dată și bucură-te de ani de confort în siguranță, fără griji; respectă standardele internaționale de siguranță pentru a te proteja de șocuri, incendii și uzură zilnică.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 ani
- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700-5500
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 128

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu ventilator de tavan
- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, Telecomandă, Alb reglabil

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 330 mA
- Fluxul ventilatorului: 7.980 m³/h
- Eficien a ventilatorului: 249

Consum de energie

- Factor de putere: 0.9

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 5,3 kg
- Înăl ime totală: 38 mm

Service

- Garan ie: 5 ani

Specifica ii tehnice

- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 4500 @4000K
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Alimentare de la re ea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa I - Împământat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103095909
- Greutate netă: 5,3 kg
- Greutate brută: 8,9 kg
- Înăl ime: 29,4 cm
- Lungime: 55,7 cm
- Lă ime: 55,7 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.244

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com