

# PHILIPS

Lampă de tavan  
cu ventilator Bliss

Lămpi cu ventilator de  
tavan

2700-6500 K

Black

Reglabil; Telecomandă; Alb  
reglabil

8721103096043



## Ventilator de tavan cu lame retractabile, cu lumină LED reglabilă și cu intensitate variabilă

Ventilatorul Philips Bliss pentru tavan cu palete retractabile și lumină LED vă va menține în spațiile interioare luminoase, confortabile și elegante pe tot parcursul zilei și al anului. Cu un design aerodinamic optimizat al paletelor ventilatorului, un volum puternic de aer și două direcții ale fluxului de aer, ventilatorul nostru pentru tavan oferă performanțe constante, răcind rapid vara și circulând aerul eficient iarna. Motorul silențios nu vă va deranja somnul sau concentrarea, în timp ce suportul stabil pentru tavan și paletele ventilatorului perfect echilibrate reduc la minimum oscilațiile. Lumina în sine oferă calitatea înaltă a luminii și adaptabilitatea pe care le așteptați de la Philips. Creați ambianță perfectă pentru fiecare moment cu reglarea lină a intensității luminoase (până la 5%) și lumina albă reglabilă de la alb cald (3000 K) la alb rece (6500 K). Telecomanda noastră îmbunătățită, bazată pe tehnologie RF, vă permite să controlați cu ușurință ventilatorul de tavan cu lumină LED de oriunde din casă, fără a fi nevoie să îndreptați telecomanda către ventilator.

#### **Configurare ușoară**

- Instalare simplă

#### **Calitate premium**

- Funcționare silențioasă

#### **Control**

- Ambianță perfect reglabilă
- Telecomandă intuitivă

#### **Rezistență**

- Flux de aer puternic
- Viteză reglabilă a ventilatorului
- Două direcții ale fluxului de aer

# Repere

## Instalare simplă

Noul design mecanic scurtează procesul de instalare de la 16 pași la doar 8 pași simpli, economisind timp și efort.

## Funcționare silențioasă

Motorul DC silențios (<50 dB — mai puțin decât zgomotul unui frigider) nu îți va perturba somnul și nu îți va distra atenția atunci când trebuie să te concentrezi; suportul stabil pentru tavan minimizează oscilațiile.

## Ambianță perfect reglabilă

Ventilatoarele de tavan Philips cu lumini LED oferă o reglare lină a intensității luminoase până la 5%, lumină albă reglabilă de la alb cald (3000 K) la alb rece (6500 K), permiți-ți să creezi ambianță perfectă pentru fiecare moment.

## Telecomandă intuitivă

Cu o telecomandă intuitivă, bazată pe tehnologie RF, poți să controlezi cu ușurință ventilatorul de tavan cu lumină LED de oriunde din casă, fără a fi nevoie să îndrepi telecomanda către ventilator.

## Flux de aer puternic

Ventilatorul nostru de tavan răcește rapid și eficient, datorită motorului DC robust și designului optimizat al paletelor ventilatorului, care asigură un flux de aer puternic.

## Viteză reglabilă a ventilatorului

Ventilatoarele de tavan Philips îți permit să alegi dintre șase viteze de ventilație, permiți-ți să adaptezi fluxul de aer exact la activitățile tale sau la anotimpuri.

## Două direcții ale fluxului de aer

Motorul DC permite direcționarea fluxului de aer înainte și înapoi pentru utilizare pe tot parcursul anului: răcire vara, circulație a aerului cald iarna.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 ani
- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700-6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 128

**Diverse**

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu ventilator de tavan
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, Telecomandă, Alb reglabil

**Alte caracteristici**

- Intensitate curent lampă: 310 mA
- Fluxul ventilatorului: 7.980 m<sup>3</sup>/h
- Eficiența ventilatorului: 285

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 6,2 kg
- Înălțime totală: 29 mm

**Service**

- Garanție: 5 ani

**Specificații tehnice**

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 4500 @4000K
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8721103096043
- Greutate netă: 6,2 kg
- Greutate brută: 9,86 kg
- Înălțime: 29,1 cm
- Lungime: 55,9 cm
- Lățime: 55,9 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.244

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)