

PHILIPS

Lampă de tavan cu ventilator Olas 35 (ventilator) + 24 (lampă) W

Lămpi cu ventilator de tavan

3000-6500 K

Black

Reglabil; Temperatură de culoare

MultiColor; Telecomandă; Alb reglabil

8721103096128



Flux de aer puternic și silențios cu lumină LED reglabilă

Ventilatorul Philips Olas pentru tavan cu lumină LED vă va menține spațiile interioare luminoase, confortabile și elegante pe tot parcursul zilei și al anului. Cu palete extinse permanent, un flux de aer generos și două direcții ale fluxului de aer, ventilatorul nostru pentru tavan oferă performanțe constante, răcind rapid vara și circulând aerul eficient iarna. Motorul silențios nu vă va deranja somnul sau concentrarea, în timp ce suportul stabil pentru tavan și paletele ventilatorului perfect echilibrate reduc la minimum oscilațiile, asigurându-vă siguranța și evitând crăparea tavanului. Lumina în sine oferă calitatea înaltă a luminii și adaptabilitatea pe care le așteptați de la Philips. Creați ambianță perfectă pentru fiecare moment cu reglarea lină a intensității luminoase (până la 5%) și lumina albă reglabilă de la alb cald (3000 K) la alb rece (6500 K). Telecomanda noastră îmbunătățită, bazată pe tehnologie RF, vă permite să controlați cu ușurință ventilatorul de tavan cu lumină LED de oriunde din casă, fără a fi nevoie să îndreptați telecomanda către ventilator.

Calitate premium

- Funcționare silențioasă

Control

- Ambianță perfect reglabilă
- Telecomandă intuitivă

Rezisten ă

- Flux de aer puternic
- Viteză reglabilă a ventilatorului
- Două direc ii ale fluxului de aer

Siguran ă și durabilitate

- Sigur și stabil

Repere

Funcționare silențioasă

Motorul DC silențios (<50 dB — mai puțin decât zgomotul unui frigider) nu îți va perturba somnul și nu îți va distra atenția atunci când trebuie să te concentrezi; suportul stabil pentru tavan minimizează oscilațiile

Ambianță perfect reglabilă

Ventilatoarele de tavan Philips cu lumini LED oferă o reglare lină a intensității luminoase până la 5%, lumină albă reglabilă de la alb cald (3000 K) la alb rece (6500 K), permițiându-ți să creezi ambianță perfectă pentru fiecare moment.

Telecomandă intuitivă

Cu o telecomandă intuitivă, bazată pe tehnologie RF, poți să controlezi cu ușurință ventilatorul de tavan cu lumină LED de oriunde din casă, fără a fi nevoie să îndrepi telecomanda către ventilator.

Flux de aer puternic

Ventilatorul nostru de tavan răcește rapid și eficient, datorită motorului DC robust și designului optimizat al paletelor ventilatorului, care asigură un flux de aer puternic.

Viteză reglabilă a ventilatorului

Ventilatoarele de tavan Philips îți permit să alegi dintre șase viteze de ventilare, permițiându-ți să adaptezi fluxul de aer exact la activitățile tale sau la anotimpuri

Două direcții ale fluxului de aer

Motorul DC permite direcționarea fluxului de aer înainte și înapoi pentru utilizare pe tot parcursul anului: răcire vara, circulația aerului cald iarna

Sigur și stabil

Suportul stabil pentru tavan și rulmenții, împreună cu paletele ventilatorului perfect echilibrate din punct de vedere al greutății, minimizează oscilațiile, asigură siguranța și evită fisurarea tavanelor

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 ani
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 20.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 110

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu ventilator de tavan
- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, Temperatură de culoare MultiColor, Telecomandă, Alb reglabil

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 280 mA
- Fluxul ventilatorului: 10.440 m³/h
- Eficien a ventilatorului: 298

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 5,5 kg
- Înăl ime totală: 310 mm

Service

- Garan ie: 5 ani

Specifica ii tehnice

- Diametru: 1.320 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 2650@4300K
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Alimentare de la re ea: AC 220–240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa I – Împământat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8721103096128
- Greutate netă: 5,5 kg
- Greutate brută: 7,9 kg
- Înăl ime: 25,4 cm
- Lungime: 67,7 cm
- Lă ime: 35,7 cm



Data apariției: 2026-06-17
Versiune: 0.203

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com