

# PHILIPS

Lămpi de perete  
Zyra 4,3 W

Ultra Efficient

2700K

Antracit

Rezistent la apă



8721103104830



## Cea mai eficientă dintre lămpile noastre cu LED de până acum

Lampa de perete pentru exterior Philips Zyra, cu LED, de culoare gri-antracit, este fabricată din aluminiu durabil, turnat sub presiune. Designul asigură o distribuție bidirecțională a luminii, pentru a ilumina din belșug perețele cu lumină strălucitoare și difuză. Aceste lumini pentru exterior ultra-eficiente utilizează o nouă tehnologie inovatoare pentru a reduce emisiile de carbon, risipa de materiale și consumul de energie.

### Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 50.000 ore
- Ultraeficient

### Calitate premium

- Design durabil cu înveliș PowerShield

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

### Caracteristici speciale

- Efect de lumină bidirecțională


# Repere

**Durată de viață mare, de până la 50.000 ore**



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 50.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la înțineri ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

## Ultraeficient



Consumă cu cel puțin în 50% mai puțin energie în comparație cu lămpile LED standard echivalente de la Philips.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu


## Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Aluminiu

## Rezistență


- Durată de viață nominală: 50.000

## Design durabil



Protejat de PowerShield Pentru a-și păstra luminile de exterior într-o stare excelentă, folosim o pulbere de acoperire de înaltă performanță produsă de Interpon, o marcă AkzoNobel. Mai rezistentă decât vopselele tradiționale, aceasta protejează împotriva decolorării, zgârieturilor, loviturilor și ruginii, pentru frumusețe și performanță de lungă durată.

## IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

## Efect de lumină bidirecțională

Acest corp de iluminat Philips pentru exterior creează atmosfera perfectă în grădina sau pe terasa dvs. datorită efectului său de lumină bidirecțională.

### Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Da
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

### Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K

### Diverse

- Concepută special pentru: Garaj, Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Inovații LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

### Consum de energie

- Putere: 4,3

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,75 kg
- Înălțime totală: 14 mm
- Lungime totală: 13 mm
- Lățime totală: 10 mm

### Service

- Garanție: 5 ani

### Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 800
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: B
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103104830
- Greutate netă: 0,75 kg
- Greutate brută: 0,84 kg
- Înălțime: 15,2 cm
- Lungime: 12,1 cm
- Lățime: 15,2 cm

