

PHILIPS

Spot luminos
cilindric 4,6 W GU10

Corpuri de iluminat pentru
exterior

2700K

Black

Rezistent la apă



8721103104991



Design rezistent la intemperii pentru durabilitate sporită

Această lampă de exterior este proiectată ținând cont de cele mai recente tendințe și stiluri de viață pentru a crea ambianța pe care v-ați dorit-o întotdeauna.

Ușor de utilizat

- Spot reglabil

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 15.000 ore

Calitate premium

- Material durabil, de înaltă calitate

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă caldă 2700K

Repere

Spot reglabil



Direcționați lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a capului de spot.

Durată de viață mare, de până la 15.000 ore



Lumină LED fiabilă, de înaltă calitate, care durează până la 15.000 de ore. Puteți sta liniștit știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, având în același timp lumina ambientală perfectă în casă.

Material durabil, de înaltă calitate


Acest spot este realizat din materiale durabile, de calitate superioară cu finisaj rafinat. Acest lucru îți oferă un produs solid și durabil, care îți va înfrumuseța și lumina casa timp de mulți ani.

IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Lumină albă caldă 2700K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Aluminu

Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K

Diverse

- Concepută special pentru: Garaj, Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi/pivoturi încastate în sol
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,66 kg
- Înălțime totală: 32 mm
- Lungime totală: 9 mm
- Lățime totală: 17 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 350
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la rețea: AC 220–240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: G
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: 4.6
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8721103104991
- Greutate netă: 0,66 kg
- Greutate brută: 0,83 kg
- Înălțime: 22 cm
- Lungime: 11,5 cm
- Lățime: 20 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.160

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com