

# PHILIPS

Lămpi de perete  
Zyren 24,5 W

Lămpi solare ultraeficiente

5000 K

Black

Luminozitate duală; de la apus  
până la răsărit; solară;  
rezistentă la apă



8721103105455



## Lumină puternică, calitate de lungă durată

Lampa solară de securitate Philips Zyren UltraEfficient produce 4000 de lumeni de lumină albă intensă pentru a ilumina spațiile exterioare pe timp de noapte, oferindu-ți liniște sufletească și un sentiment sporit de siguranță. Un senzor cu infraroșu pasiv superior (PIR) oferă o rază largă de detectare radială de 8 m și rază largă de detectare tangențială de 16 m, fără unghiuri moarte. Un cap rotativ îți permite să direcționezi lumina oriunde ai nevoie, în timp ce tehnologia inovatoare UltraEfficient îți oferă lumină pentru 4 nopți cu o singură încărcare completă. Funcționarea de la apus până la răsărit și luminozitatea dublă maximizează economiile de energie și te asigură că ai întotdeauna la dispoziție lumina de care ai nevoie. Datorită clasificării IP65 și designului robust al carcasei, cu sticlă de înaltă calitate și materiale rezistente la spargere, Philips Zyren este potrivită pentru aproape toate condițiile meteorologice. Disponibilă pe negru sau alb, cu lumină albă caldă (3000 K) sau lumină naturală (5000 K).

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 50.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Da
- Energie solară: Da
- Piesă centrală: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

## Diverse

- Concepută special pentru: Garaj, Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Inovații LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Luminozitate duală, De la apus până la răsărit, Senzor, Solar, Rezistent la apă

## Consum de energie

- Putere: 24,5

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,09 kg
- Înălțime totală: 16 mm
- Lungime totală: 22 mm
- Lățime totală: 17 mm

## Service

- Garanție: 5 ani

## Specificatii tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 4000/50
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: 5000
- Alimentare de la rețea: DC 8
- Cod IP: IP65
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103105455
- Greutate netă: 1,09 kg
- Greutate brută: 1,29 kg
- Înălțime: 22 cm
- Lungime: 23,5 cm
- Lățime: 20 cm



Data apariției: 2026-06-03  
Versiune: 0.229

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)