

PHILIPS

Lămpi de perete
Diara 3,8 W

Solar de exterior

2700K

Negru

Luminozitate duală; de la amurg până în zori; solară; rezistentă la apă



8721103105530



Lampă de grădină alimentată cu energie solară potrivită pentru toate anotimpurile

Lampa de perete Philips Diara este o lampă solară fiabilă, mai rezistentă, care reduce consumul de energie și susține durabilitatea.

Instalare simplă

- Nu este necesară cablarea

Soluții de iluminat durabile

- Energie solară
- Durată de viață îndelungată, de până la 25.000 ore

Calitate premium

- Material de înaltă calitate

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

Caracteristici speciale

- Lampă cu dublă luminozitate



8721103105530

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă caldă 2700K

Repere

Nu este necesară cablarea



Această lampă este alimentată în întregime de energie solară. Nu este nevoie de cabluri, ceea ce face ca aceste lămpi să fie ușor de poziționat și re-poziționat oriunde în grădina dvs. sau în altă zonă exterioară.

Energie solară



Corpurile de iluminat Philips Solar sunt concepute pentru a profita la maximum de energia solară, pentru lumină care durează mai mult. Fără consum electric, vă ajută să reduceți valoarea facturilor de electricitate și să protejați mediul înconjurător.

Durată de viață îndelungată, de până la 25.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 25.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina ambientală perfectă în casa dvs.

Material de înaltă calitate



Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și este indiferent de condițiile meteorologice.

IP44 – rezistență la intemperii




Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Lampă cu dublă luminozitate

Creați o atmosferă flexibilă și atrăgătoare cu funcția de dublă luminozitate. Lumina se estompează când este inactivă și se luminează automat atunci când sunt prezenți oameni, oferind nivelul potrivit de lumină ori de câte ori aveți nevoie.

Lumină albă caldă 2700K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Da
- Energie solară: Da
- Piesă centrală: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K

Diverse

- Concepută special pentru: Garaj, Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Luminozitate duală, De la apus până la răsărit, Senzor, Solar, Rezistent la apă

Consum de energie

- Putere: 3,8 W
- Putere: 3,8 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,328 kg
- Înălțime totală: 12 mm
- Lungime totală: 12 mm
- Lățime totală: 11 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificatii tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 400/10
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la rețea: DC 4
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103105530
- Greutate netă: 0,33 kg
- Greutate brută: 0,4 kg
- Înălțime: 13,5 cm
- Lungime: 12,5 cm
- Lățime: 12,5 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.180

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com