

PHILIPS

Lămpi de perete
Splay 4,3 W

Ultra Efficient

2700K

Antracit

Rezistent la apă



8721103110053



Cea mai eficientă dintre lămpile noastre cu LED de până acum

Lampa pentru exterior Philips Splay, cu LED, de culoare gri-antracit, este fabricată din aluminiu durabil, turnat sub presiune. Designul asigură o distribuție bidirecțională a luminii, pentru a ilumina din belșug perețele cu lumină strălucitoare și difuză. Aceste lumini pentru exterior ultra-eficiente utilizează o nouă tehnologie inovatoare pentru a reduce emisiile de carbon, risipa de materiale și consumul de energie.

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 50.000 ore
- Ultraeficient

Calitate premium

- Design durabil cu înveliș PowerShield

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă caldă 2700K


Repere

Durată de viață mare, de până la 50.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 50.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

Ultraeficient



Consumă cu cel puțin 50% mai puțină energie în comparație cu lămpile LED standard echivalente de la Philips.

Design durabil




Protejat de PowerShield Pentru a-ți păstra luminile de exterior într-o stare excelentă, folosim o pulbere de acoperire de înaltă performanță produsă de Interpon, o marcă AkzoNobel. Mai rezistentă decât vopselele tradiționale, aceasta protejează împotriva decolorării, zgârieturilor, loviturilor și ruginii, pentru frumusețe și performanță de lungă durată.

IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Lumină albă caldă 2700K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Aluminu

Rezistență

- Durată de viață nominală: 50.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K

Diverse

- Concepută special pentru: Garaj, Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Inovații LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Consum de energie

- Putere: 4,3

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,03 kg
- Înălțime totală: 60 mm
- Lungime totală: 12 mm
- Lățime totală: 16 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 800
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: B
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8721103110053
- Greutate netă: 1,03 kg
- Greutate brută: 1,34 kg
- Înălțime: 68 cm
- Lungime: 13 cm
- Lățime: 13 cm

