

PHILIPS

Telecomandă Smart Home,
butoane personalizabile, 15
m

Accesoriu Inteligent

Butoane personalizabile

Rază ac iune 15 m

Func ie fără Wi-Fi



8721103114488



Control simplu

Controla i simplu iluminatul inteligent cu o telecomandă cu 9 butoane: aprinde i/stinge i, regla i luminozitatea, selecta i 4 moduri presetate sau activa i lumina de noapte. Personaliza i cele patru butoane numerotate în aplica ia WiZ pentru scurtături către scenele preferate, cu control fiabil până la 15 metri în toată casa. Se conectează direct la luminile dvs., fără Wi-Fi, oferind func ionare constantă în orice moment. Ușor de configurat folosind aplica ia WiZ și complet compatibilă cu toate produsele Connected by WiZ.

Configurare ușoară

- Configurare foarte ușoară

Control inteligent

- Rază mare de ac iune
- Butoane personalizabile
- Comenzi convenabile
- Connected by WiZ

Repere

Configurare foarte ușoară

Descarcă aplicația WiZ, conectează dispozitivul la priză, apoi conectează-l la rețeaua Wi-Fi. Și acum poți începe să-l folosești!

Rază mare de acțiune

Controlează luminile și dispozitivele pe o rază de 15 metri sau 50 ft. în orice mediu normal de la interior, cu partii și pereți.

Butoane personalizabile

Folosește aplicația WiZ pentru a personaliza butoanele modului de iluminare de pe telecomandă, creând comenzi rapide ușor accesibile în favorite.

Connected by WiZ

Complet compatibil cu toate produsele Connected by WiZ. Folosește aplicația WiZ pentru a configura și debloca beneficiile iluminatului inteligent.

Comenzi convenabile

Aprinde și stinge luminile, reglează luminozitatea, selectează diferite moduri de iluminare și folosește lumina de noapte, chiar și fără Wi-Fi.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Da
- Distanță de control: 15 m

Consum de energie

- Tensiune: 3 V

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,057 kg
- Înălțime totală: 1,5 mm
- Lungime totală: 13,5 mm
- Lățime totală: 3,8 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Tip baterie: AAA (LR03)
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă

Ce este acceptat?

- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103114488
- Greutate netă: 0,06 kg
- Greutate brută: 0,08 kg
- Înălțime: 16,2 cm
- Lungime: 4,6 cm
- Lățime: 7,6 cm



Data apariției: 2026-06-13
Versiune: 0.226

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com