

PHILIPS

Lampă încastrată
Meson 190 mm

Lămpi încastrate

4000K

Black

8721103131393



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Cu designul său robust și performanță optimă, corpul de iluminat orientat în jos Philips LED Performance este corpul de iluminat perfect care aduce calitate și luminozitate în orice spațiu de acasă. Lumină confortabilă care nu vă obosește ochii.

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Strălucire redusă. Confort sporit.

Lumină care este plăcută ochilor

- Bucură-te de o lumină puternică, dar confortabilă, cu tehnologia noastră de încredere EyeComfort. Iluminează-ți casa și creează ambianță perfectă folosind lămpi cu LED special concepute pentru a reduce la minimum efectul de orbire și pâlparea, pentru un confort maxim al ochilor.

Repere

Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

EyeComfort cu sisteme optice între esute

Tehnologia cu sisteme optice între esute îmbunătățește experiența generală de iluminare în viața de zi cu zi. Imprimată cu modele 3D pentru a ajuta la difuzarea luminii, tehnologia cu micro-lentile produce o distribuție uniformă a luminii care reduce semnificativ strălucirea. Această lumină nu este doar o blândă și uniformă, care aduce mai mult confort ochilor, ci și redistribuie inteligent lumina pentru o iluminare mai puțin orbitoare în zona iluminată.

Lumină care este plăcută ochilor

Bucură-te de o lumină puternică, dar confortabilă, cu tehnologia noastră de încredere EyeComfort. Iluminează-ți casa și creează ambianță perfectă folosind lămpi cu LED special concepute pentru a reduce la minimum efectul de orbire și pălpâirea, pentru un confort maxim al ochilor.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 7.500
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 100
- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 75

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Camera de zi
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 150 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,15443 kg
- Lungime de tăiere: 17.5 cm
- Lă ime de tăiere: 17.5 cm
- Distan ă de încastrare: 12 mm
- Înăl ime totală: 35 mm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Diametru: 190 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 1500
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă neutră
- Alimentare de la re ea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II - Dublu izolat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103131393
- Greutate netă: 0,15 kg
- Greutate brută: 0,21 kg
- Înăl ime: 19,7 cm
- Lungime: 4,5 cm
- Lă ime: 19,5 cm



Data apariției: 2026-06-10
 Versiune: 0.159

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com