

PHILIPS

Filament lustră
transparent 40 W P45 E14
x6

LED

2700K

485 lm

50000 h



8721103134851



Luminile UltraEfficient sunt becurile LED cele mai eficiente energetic din gama noastră

Lămpile cu LED Philips UltraEfficient asigură o lumină minunată și oferă o durată de viață excepțional de lungă, de 50.000 de ore. În același timp, furnizează economii imediate și semnificative în ceea ce privește consumul de energie electrică. Redu frecvența înlocuirii lămpilor și bucură-te de lumină.

Concepută să dureze mai mult și să economisească mai multă energie

- Bec cu durată mare de viață – De până la 50 ani

Alegerea potrivită pentru lumină de înaltă calitate

- Garanție de 5 ani

Repere

Bec cu durată mare de viață – De până la 50 ani



Evitați deranjul pe care îl implică înlocuirea frecventă a becurilor. Cu o durată de viață de până la 50.000 de ore, LED-urile noastre UltraEfficient durează de 3,5 ori mai mult decât LED-urile Philips standard, astfel încât să vă puteți bucura de o soluție de iluminat perfectă pentru cel puțin 50 de ani.

Garanție de 5 ani

Bucură-te de lumină de lungă durată și de calitate ridicată cu garanția noastră generoasă de 5 ani

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lustră nedirecțională
- Soclu: E14
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

Design și finisaj

- Material: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 500.000
- Durată de viață nominală: 50.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Nu
- Selectați culoarea: Nu
- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 300
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 485 lm
- Randament luminos (nominal) (nom.): 210

Diverse

- EyeComfort: Nu
- Inovații LED: UltraEfficient

Informații ambalaj

- EAN: 8721103134851
- EOC: 872110313485100
- Titlu produs: LED CLA P45 40W E14 WW CL ND UE 6CT/4EC

Consum de energie

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 40
- Putere: 2,3
- Consum de energie kWh/1000 h: 3

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 80 mm
- Lungime totală: 80 mm
- Lățime totală: 45 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Diametru: 45 mm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8721103134851
- Greutate netă: 0,09 kg
- Greutate brută: 0,59 kg
- Înălțime: 9,7 cm
- Lungime: 9,9 cm
- Lățime: 14,7 cm



Data apariției: 2026-07-01
Versiune: 0.201

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com